


## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한  
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V,  
2 Ah

## 일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 150mm <sup>2</sup> , WM 압착
주문 번호	<a href="#">2469620000</a>
유형	ES EPG/HPG 60 WM 150
GTIN (EAN)	4050118483871
수량	1 items

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**기술 데이터****치수 및 중량**

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	117.92 g		

**환경 제품 규정 준수**

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

**공구 데이터 압착**

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭

**압착 인서트**

압착 폭	5 mm	구리 크림프 단면	150
크림핑 폭(mm)	5		

**접점 설명**

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨더터 단면적, 최대 AWG	5/0
컨더터 단면적, 최소 AWG	5/0	압착 범위, 최대	150 mm <sup>2</sup>

**분류**

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

## 일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	<a href="#">2453810000</a>	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

150 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속복판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

## 일반 주문 데이터

유형	KRN-M8/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1495700000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305333	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1495710000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305159	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1495720000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305296	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1495810000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305500	
수량	25 ST	

## ES EPG/HPG 60 WM 150

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

유형	KRN-M16/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1495730000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305395	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1495740000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305357	
수량	25 ST	
유형	KRN-M6/-150 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494440000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303964	
수량	10 ST	
유형	KRN-M8/-150 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494940000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304701	
수량	10 ST	
유형	KRN-M10/-150 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494950000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304473	
수량	10 ST	
유형	KRN-M12/-150 S	버전
주문 번호	<a href="#">1494970000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304459	
수량	10 ST	
유형	KWN-M8/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304107	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494500000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303896	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304305	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303995	
수량	25 ST	
유형	KWN-M20/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1494530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304206	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-150 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496430000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306071	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-150 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496440000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305777	
수량	25 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**액세서리**

유형	KWN-M12/-150 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496450000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305906	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-150 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496470000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306132	
수량	25 ST	
유형	KWN-M20/-150 45	버전
주문 번호	<a href="#">1496480000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> - 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305739	
수량	25 ST	
유형	VSTN/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1497380000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118306958	
수량	25 ST	
유형	KP-M8/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498290000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307399	
수량	25 ST	
유형	KP-M10/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498310000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307801	
수량	25 ST	
유형	KP-M12/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498320000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307658	
수량	25 ST	
유형	KP-M14/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498580000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308112	
수량	25 ST	
유형	KP-M16/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498330000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307641	
수량	25 ST	
유형	KP-M20/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498340000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307740	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M8/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497790000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307085	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M10/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497810000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307221	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M12/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497820000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307306	
수량	25 ST	

**ES EPG/HPG 60 WM 150**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**액세서리**

유형	KWPN-M16/-150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497830000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307160	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M20/150 90	버전
주문 번호	<a href="#">1496680000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306088	
수량	25 ST	
유형	VPN/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1498710000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118308129	
수량	25 ST	
유형	VPLN/-150	버전
주문 번호	<a href="#">1492970000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302912	
수량	50 ST	
유형	VSTN/150	버전
주문 번호	<a href="#">1493120000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 150 mm <sup>2</sup> , 150 mm <sup>2</sup> , 없음
GTIN (EAN)	4050118302905	
수량	50 ST	