


그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한
인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 185mm ² , WM 압착
주문 번호	2469630000
유형	ES EPG/HPG 60 WM 185
GTIN (EAN)	4050118484038
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	115.28 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 185 mm ²

압착 인서트

압착 폭	5 mm	구리 크림프 단면	185
크림핑 폭(mm)	5		

접점 설명

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	6/0
컨덕터 단면적, 최소 AWG	6/0	압착 범위, 최대	185 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

185 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M8/-185	버전
주문 번호	1497290000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306897	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-185	버전
주문 번호	1495430000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304985	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-185	버전
주문 번호	1495440000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304947	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-185	버전
주문 번호	1497250000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306880	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M16/-185	버전
주문 번호	1495450000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305036	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-185	버전
주문 번호	1495470000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305005	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-185 S	버전
주문 번호	1494980000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304497	
수량	10 ST	
유형	KRN-M12/-185 S	버전
주문 번호	1494990000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304169	
수량	10 ST	
유형	KRN-M16/-185 S	버전
주문 번호	1495000000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304367	
수량	10 ST	
유형	KWN-M10/-185 90	버전
주문 번호	1494540000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304176	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-185 90	버전
주문 번호	1494550000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304213	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-185 90	버전
주문 번호	1494570000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304329	
수량	25 ST	
유형	KWN-M20/-185 90	버전
주문 번호	1494580000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304336	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-185 45	버전
주문 번호	1495340000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304589	
수량	20 ST	
유형	KWN-M12/-185 45	버전
주문 번호	1495350000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305012	
수량	20 ST	
유형	KWN-M16/-185 45	버전
주문 번호	1495370000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305074	
수량	20 ST	
유형	KWN-M20/-185 45	버전
주문 번호	1495380000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² - 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305135	
수량	20 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	VSTN/-185	버전
주문 번호	1497390000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118306798	
수량	25 ST	
유형	KP-M8/-185	버전
주문 번호	1498540000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307894	
수량	25 ST	
유형	KP-M10/-185	버전
주문 번호	1498350000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307665	
수량	25 ST	
유형	KP-M12/-185	버전
주문 번호	1498360000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307726	
수량	25 ST	
유형	KP-M14/-185	버전
주문 번호	1498590000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307887	
수량	25 ST	
유형	KP-M16/-185	버전
주문 번호	1498370000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307733	
수량	25 ST	
유형	KP-M20/-185	버전
주문 번호	1498380000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307757	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M8/-185 90	버전
주문 번호	1496800000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306316	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M10/-185 90	버전
주문 번호	1496690000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306170	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M12/-185 90	버전
주문 번호	1496700000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306323	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M16/-185 90	버전
주문 번호	1496710000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306262	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M20/-185 90	버전
주문 번호	1496720000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306187	
수량	25 ST	
유형	VPN/-185	버전
주문 번호	1498720000	케이블 러그, 단자대 종단, 185 mm ² , 185 mm ² , 없음
GTIN (EAN)	4050118308051	
수량	25 ST	