

그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 240mm ² , WM 압착
주문 번호	2469640000
유형	ES EPG/HPG 60 WM 240
GTIN (EAN)	4050118484052
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	117 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	WM 압착
케이블 러그 단면	공칭 240 mm ²

압착 인서트

압착 폭	5 mm	구리 크림프 단면	240
크림핑 폭(mm)	5		

접점 설명

접점의 유형	유로 시리즈 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	450
컨덕터 단면적, 최소 AWG	450	압착 범위, 최대	240 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

240 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M8/-240	버전
주문 번호	1495480000	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304756	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-240	버전
주문 번호	1495490000	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305050	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-240	버전
주문 번호	1495500000	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305142	
수량	25 ST	
유형	KRN-M14/-240	버전
주문 번호	1497270000	케이블 러그, 단자대 종단, 240 mm ² , 240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306842	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M16/-240	버전
주문 번호	1495510000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304770	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-240	버전
주문 번호	1495520000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305104	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-240 S	버전
주문 번호	1494340000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304039	
수량	5 ST	
유형	KRN-M12/-240 S	버전
주문 번호	1494350000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303933	
수량	5 ST	
유형	KRN-M16/-240 S	버전
주문 번호	1494370000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304046	
수량	5 ST	
유형	KWN-M10/-240 90	버전
주문 번호	1494590000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304145	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-240 90	버전
주문 번호	1494610000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304244	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-240 90	버전
주문 번호	1494620000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304237	
수량	25 ST	
유형	KWN-M20/-240 90	버전
주문 번호	1494630000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304138	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-240 45	버전
주문 번호	1495400000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305227	
수량	15 ST	
유형	KWN-M16/-240 45	버전
주문 번호	1495410000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305203	
수량	15 ST	
유형	KWN-M20/-240 45	버전
주문 번호	1495420000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² - 240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305234	
수량	15 ST	
유형	VSTN/-240	버전
주문 번호	1497400000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ² ,240 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118306965	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 WM 240

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KP-M10/-240	버전
주문 번호	1498390000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307818	
수량	20 ST	
유형	KP-M12/-240	버전
주문 번호	1498410000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307672	
수량	20 ST	
유형	KP-M14/-240	버전
주문 번호	1498530000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307689	
수량	20 ST	
유형	KP-M16/-240	버전
주문 번호	1498420000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307825	
수량	20 ST	
유형	KP-M20/-240	버전
주문 번호	1498430000	케이블 러그, 단자대 종단,240 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307832	
수량	20 ST	