

MCB 1077 2P D 12A ACDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지



일반 주문 데이터

버전	미니어처 회로 차단기, 특성곡선: D, 극 수: 2, 12 A, 흰색
주문 번호	2481070000
유형	MCB 1077 2P D 12A ACDC
GTIN (EAN)	4050118488920
수량	6 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
마지막 주문 날짜	2025-09-01T00:00:00+02:00

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	60.2 mm	깊이 (인치)	2.3701 inch
높이	82 mm	높이 (인치)	3.2283 inch
너비	35.3 mm	폭 (인치)	1.3898 inch
순중량	166.5 g		

온도

보관 온도	주변 온도	-35 °C...70 °C
작동 온도	습도	40 °C / 95 % 상대 습도, 비응축

일반 데이터

특성곡선	D	극 수	2
버전 회로 차단기	열자기성	기계적 사이클의 일반적인 수명	20000
전기적 사이클의 일반적인 수명	6000	장착 유형	DIN 레일
장착물 유형	레일 장착	진동	IEC 60068-2-6 준수
충격	IEC 60068-2-27 준수	컬러 코드	흰색

전기 데이터

전압 유형	AC/DC	정격 AC 전압	480/277 V
정격 DC 전압	125 V	정격 전류	12 A
중단 용량	10000.00 A		

분류

ETIM 8.0	EC000042	ETIM 9.0	EC000042
ETIM 10.0	EC000042	ECLASS 14.0	27-14-19-01
ECLASS 15.0	27-14-19-01		