


### 제품 이미지



일부 응용 분야에서는 보다 유연하거나 설치를 용이하게 하기 위해 플러그형 모듈식 솔루션이 필요합니다. 완전한 기능 장치를 사전 제작하거나 교체해야 하는 경우, 모듈식의 유연한 결선 시스템이 필요합니다. 플러그형 단자대는 신속하게 조립할 수 있으며 공장에서 완전히 테스트되었습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| 버전         | 플러그인 모듈형 단자대, PUSH IN, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 진한 베이지색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2482160000</a>                             |
| 유형         | APGTB 1.5 FT 2C/1                                      |
| GTIN (EAN) | 4050118494228                                          |
| 수량         | 50 items                                               |

## 기술 데이터

### 승인

승인



|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS                  | 준수                      |
| UL File Number Search | <a href="#">UL 웹사이트</a> |
| 인증 번호(cURus)          | E60693                  |

### 치수 및 중량

|                |             |         |             |
|----------------|-------------|---------|-------------|
| 깊이             | 33.5 mm     | 깊이 (인치) | 1.3189 inch |
| DIN 레일을 포함한 깊이 | 34.5 mm     | 높이      | 55 mm       |
| 높이 (인치)        | 2.1654 inch | 너비      | 3.5 mm      |
| 폭 (인치)         | 0.1378 inch | 순중량     | 3.9 g       |

### 온도

|              |                |              |               |
|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 보관 온도        | -25 °C...55 °C | 주변 온도        | -5 °C...40 °C |
| 연속 작동 온도, 최소 | -60 °C         | 연속 작동 온도, 최대 | 130 °C        |

### 환경 제품 규정 준수

|            |                     |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재          |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

### CSA 등급 데이터

|                 |        |              |                 |
|-----------------|--------|--------------|-----------------|
| 와이어 단면적 최대(CSA) | 14 AWG | 전압 크기 C(CSA) | 300 V           |
| 전류 크기 C(CSA)    | 13 A   | 인증 번호(CSA)   | 200039-70089609 |
| 전압 크기 B(CSA)    | 300 V  | 전류 크기 B(CSA) | 13 A            |
| 전압 크기 D(CSA)    | 600 V  | 전류 크기 D(CSA) | 5 A             |
| 와이어 단면적 최소(CSA) | 26 AWG |              |                 |

### UL 등급 데이터

|                         |        |                         |        |
|-------------------------|--------|-------------------------|--------|
| 컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(cURus) | 14 AWG | 전압 크기 B(cURus)          | 300 V  |
| 전압 크기 D(cURus)          | 600 V  | 인증 번호(cURus)            | E60693 |
| 컨덕터 크기 필드 결선 최소(cURus)  | 26 AWG | 컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(cURus) | 26 AWG |
| 전류 크기 B(cURus)          | 13 A   | 전압 크기 C(cURus)          | 300 V  |
| 전류 크기 C(cURus)          | 13 A   | 전류 크기 D(cURus)          | 5 A    |
| 컨덕터 크기 필드 결선 최대(cURus)  | 14 AWG |                         |        |

### 등급 데이터

|             |                     |                          |         |
|-------------|---------------------|--------------------------|---------|
| 정격 단면적      | 1.5 mm <sup>2</sup> | 정격 전압                    | 500 V   |
| 정격 DC 전압    | 500 V               | 정격 전류                    | 17.5 A  |
| 최대 와이어에서 전류 | 17.5 A              | IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.83 mΩ |
| 정격 임펄스 내전압  | 6 kV                | IEC 60947-7-x 규격 전력 손실   | 0.56 W  |
| 서지 전압 범주    | III                 | 오염 심각도                   | 3       |

## 기술 데이터

### 시스템 사양

|               |     |               |       |
|---------------|-----|---------------|-------|
| 엔드 커버 플레이트 필요 | 예   | 전위 수          | 1     |
| 레벨 수          | 1   | 레벨당 클램프 지점 개수 | 2     |
| 계층당 전위 수      | 1   | 레벨 내부 교차 결선   | 아니요   |
| PE 결선         | 아니요 | 장착 레일         | TS 35 |
| N-기능          | 아니요 | PE 기능         | 아니요   |
| PEN 기능        | 아니요 |               |       |

### 일반

|                 |        |       |       |
|-----------------|--------|-------|-------|
| 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 | 설치 권고 | 장착 레일 |
| 결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 | 장착 레일 | TS 35 |

### 자재 데이터

|           |       |              |         |
|-----------|-------|--------------|---------|
| 기본 재질     | Wemid | 컬러 코드        | 진한 베이지색 |
| 작동 요소의 색상 | 주황색   | UL 94 가연성 등급 | V-0     |

### 정격 데이터 IECEx/ATEX

|                  |                     |                   |                     |
|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 인증 번호(ATEX)      | TUEV16ATEX7940U     | 인증 번호(IECEX)      | IECEXTUR16.0046U    |
| 최대 전압(ATEX)      | 500 V               | 전류(ATEX)          | 10.5 A              |
| 와이어 단면적 최대(ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | 최대 전압(IECEX)      | 500 V               |
| 전류(IECEX)        | 10.5 A              | 와이어 단면적 최대(IECEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 마킹 EN 60079-7    | Ex ec II C Gc       | Ex 2014/34/EU 라벨  | II 3 G D            |

### 추가 기술 데이터

|           |       |           |     |
|-----------|-------|-----------|-----|
| 스냅인 페그 포함 | 아니요   | 개방측       | 오른쪽 |
| 스냅온       | 아니요   | 장착물 유형    | 클립인 |
| 설치 권고     | 장착 레일 | 폭발 테스트 버전 | 아니요 |
| 장착 유형     | TS 35 |           |     |

### 클램프용 컨덕터(정격 결선)

|                                                   |                      |                                                   |                     |
|---------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
| IEC 60947-1 규격 게이지                                | A1                   | 결선 단면규격 AWG, 최대                                   | AWG 14              |
| 결선 방향                                             | 상단                   | 탈피 길이                                             | 8 mm                |
| 결선의 유형 2                                          | 플러그인 결선              | 결선 유형                                             | PUSH IN             |
| 결선 수                                              | 2                    | 클램프 범위, 최대                                        | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 클램프 범위, 최소                                        | 0.14 mm <sup>2</sup> | 블레이드 크기                                           | 0.4 x 2.0 mm        |
| 결선 단면규격 AWG, 최소                                   | AWG 26               | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 1 mm <sup>2</sup>   |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.14 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페를<br>DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.14 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대                              | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소                              | 0.14 mm <sup>2</sup> | 결선 단면적, 꼬임, 최대                                    | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 결선 단면적, 꼬임, 최소                                    | 0.14 mm <sup>2</sup> | 와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대                              | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| 와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소                             | 0.14 mm <sup>2</sup> |                                                   |                     |


### 클램프용 전선(추가 결선)

|              |      |
|--------------|------|
| 결선 유형, 추가 결선 | 플러그형 |
|--------------|------|

기술 데이터

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |



## 액세서리

### 플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.


### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                              |
|------------|----------------------------|----------------------------------------------|
| 유형         | APG 1.5 L                  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482250000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 진한 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4050118494280              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 L BL               | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482260000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 파란색     |
| GTIN (EAN) | 4050118494297              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 L GN               | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482270000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 녹색      |
| GTIN (EAN) | 4050118494303              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 MI                 | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482280000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 진한 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4050118494310              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 MI BL              | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482290000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 파란색     |
| GTIN (EAN) | 4050118494327              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 MI GN              | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482300000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 녹색      |
| GTIN (EAN) | 4050118494365              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 R                  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482310000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 진한 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4050118494372              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 R BL               | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482320000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 파란색     |
| GTIN (EAN) | 4050118494389              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5 R GN               | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482330000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 녹색      |
| GTIN (EAN) | 4050118494396              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |
| 유형         | APG 1.5/1                  | 버전                                           |
| 주문 번호      | <a href="#">2482340000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 1, 진한 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4050118494402              |                                              |
| 수량         | 50 ST                      |                                              |

### 엑세서리

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 유형         | APG 1.5/10                 | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482430000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 10, 진한 베이지색 |
| GTIN (EAN) | 4050118494495              |                                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/2                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482350000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 2, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494419              |                                               |
| 수량         | 25 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/3                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482360000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 3, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494426              |                                               |
| 수량         | 25 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/4                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482370000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 4, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494433              |                                               |
| 수량         | 25 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/5                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482380000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 5, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494440              |                                               |
| 수량         | 25 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/6                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482390000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 6, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494457              |                                               |
| 수량         | 25 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/7                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482400000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 7, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494464              |                                               |
| 수량         | 25 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/8                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482410000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 8, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494471              |                                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                               |
| 유형         | APG 1.5/9                  | 버전                                            |
| 주문 번호      | <a href="#">2482420000</a> | 플러그, 1.5 mm², 500 V, 17.5 A, 극 수: 9, 진한 베이지색  |
| GTIN (EAN) | 4050118494488              |                                               |
| 수량         | 20 ST                      |                                               |

### 엔드 브래킷



바이드물러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

## 액세서리

### 일반 주문 데이터

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | AEB 35 SC/1                | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">1991920000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |               |
| 수량         | 50 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SC/1 BK             | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2475310000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |               |
| 수량         | 50 ST                      |               |

### 종판 / 파티션 플레이트




종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배선반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드몰러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                |
|------------|----------------------------|----------------|
| 유형         | AEP 2C 1.5                 | 버전             |
| 주문 번호      | <a href="#">1552600000</a> | A-시리즈, 엔드 플레이트 |
| GTIN (EAN) | 4050118359602              |                |
| 수량         | 50 ST                      |                |
| 유형         | AEP 2C 1.5 BL              | 버전             |
| 주문 번호      | <a href="#">1552610000</a> | A-시리즈, 엔드 플레이트 |
| GTIN (EAN) | 4050118359701              |                |
| 수량         | 50 ST                      |                |
| 유형         | AEP 2C 1.5 OR              | 버전             |
| 주문 번호      | <a href="#">2052350000</a> | A-시리즈, 엔드 플레이트 |
| GTIN (EAN) | 4050118411980              |                |
| 수량         | 50 ST                      |                |

### 점프바



인접한 단자대에 전위를 분배 또는 증가시키는 것은 교차 연결을 통해 구현됩니다. 추가적인 결선 노력은 쉽게 피할 수 있습니다. 폴이 분리되더라도 단자대 블록의 접점 안정성은 여전히 보장됩니다. 당사의 포트폴리오는 모듈형 터미널 블록을 위한 플러그형 및 스크루형 점프바 시스템을 제공합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | ZQV 1.5N/10                | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985580000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | 절연: 예, 너비: 33.5 mm                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |

### 엑세서리

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | ZQV 1.5N/10 BL             | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985680000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | 절연: 예, 너비: 33.5 mm                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/10 RD             | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985800000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 10, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | 절연: 예, 너비: 33.5 mm                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/2                 | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985410000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | 절연: 예, 너비: 5.5 mm                                      |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/2 BL              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985530000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | 절연: 예, 너비: 5.5 mm                                      |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/2 RD              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985650000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 2, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | 절연: 예, 너비: 5.5 mm                                      |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/20                | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985600000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | 절연: 예, 너비: 70 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/20 BL             | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985700000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | 절연: 예, 너비: 70 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/20 RD             | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985810000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 20, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | 절연: 예, 너비: 70 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/3                 | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985480000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | 절연: 예, 너비: 9 mm                                        |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/3 BL              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985550000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | 절연: 예, 너비: 9 mm                                        |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/3 RD              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985670000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 3, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | 절연: 예, 너비: 9 mm                                        |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/4                 | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985490000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | 절연: 예, 너비: 12.5 mm                                     |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/4 BL              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985570000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | 절연: 예, 너비: 12.5 mm                                     |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |

### 엑세서리

|            |                            |                                                        |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 유형         | ZQV 1.5N/4 RD              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985690000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 4, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | 절연: 예, 너비: 12.5 mm                                     |
| 수량         | 60 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/5                 | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985500000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | 절연: 예, 너비: 16 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/5 BL              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985590000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | 절연: 예, 너비: 16 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/5 RD              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985710000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 5, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | 절연: 예, 너비: 16 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/50                | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985620000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | 절연: 예, 너비: 175 mm                                      |
| 수량         | 5 ST                       |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/50 BL             | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985720000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | 절연: 예, 너비: 175 mm                                      |
| 수량         | 5 ST                       |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/50 RD             | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985820000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 50, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | 절연: 예, 너비: 175 mm                                      |
| 수량         | 5 ST                       |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/6                 | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985510000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | 절연: 예, 너비: 19.5 mm                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/6 BL              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985610000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | 절연: 예, 너비: 19.5 mm                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/6 RD              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985730000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | 절연: 예, 너비: 19.5 mm                                     |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/7                 | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985520000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | 절연: 예, 너비: 23 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/7 BL              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985630000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | 절연: 예, 너비: 23 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |
| 유형         | ZQV 1.5N/7 RD              | 버전                                                     |
| 주문 번호      | <a href="#">1985750000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 7, 피치(mm)(P): 3.50,  |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | 절연: 예, 너비: 23 mm                                       |
| 수량         | 20 ST                      |                                                        |

## 액세서리

|            |                            |                                                       |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| 유형         | ZQV 1.5N/8                 | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1985540000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | 절연: 예, 너비: 26.5 mm                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                       |
| 유형         | ZQV 1.5N/8 BL              | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1985640000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | 절연: 예, 너비: 26.5 mm                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                       |
| 유형         | ZQV 1.5N/8 RD              | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1985770000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 8, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | 절연: 예, 너비: 26.5 mm                                    |
| 수량         | 20 ST                      |                                                       |
| 유형         | ZQV 1.5N/9                 | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1985560000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 주황색, 17.5 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | 절연: 예, 너비: 30 mm                                      |
| 수량         | 20 ST                      |                                                       |
| 유형         | ZQV 1.5N/9 BL              | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1985660000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 파란색, 17.5 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | 절연: 예, 너비: 30 mm                                      |
| 수량         | 20 ST                      |                                                       |
| 유형         | ZQV 1.5N/9 RD              | 버전                                                    |
| 주문 번호      | <a href="#">1985790000</a> | 점프바 (단자대), 플러그, 빨간색, 17.5 A, 극 수: 9, 피치(mm)(P): 3.50, |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | 절연: 예, 너비: 30 mm                                      |
| 수량         | 20 ST                      |                                                       |

## 플러그



WeiCoS 시스템의 플러그는 모든 다양한 결선 방식에 사용할 수 있습니다. 제품 범위에는 1~10폴의 사전 조립된 커넥터와 개별 조립 옵션이 포함됩니다. 이로써 모든 응용 분야에 적합한 최고의 유연성을 보장합니다. 맞춤형 액세서리는 환경적 영향으로부터 보호 및 안전을 향상시킵니다.

## 일반 주문 데이터

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| 유형         | APGCE                      | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">1514490000</a> | 코딩 요소 (단자대), Wemid, 주황색, 너비: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |                                     |
| 수량         | 50 ST                      |                                     |
| 유형         | APGSR 1.5                  | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">2482730000</a> | 스트레인 릴리프 (단자대), Wemid, 주황색          |
| GTIN (EAN) | 4050118493993              |                                     |
| 수량         | 25 ST                      |                                     |
| 유형         | APGSR 1.5 - 4P             | 버전                                  |
| 주문 번호      | <a href="#">2482740000</a> | 스트레인 릴리프 (단자대), Wemid, 주황색          |
| GTIN (EAN) | 4050118494204              |                                     |
| 수량         | 25 ST                      |                                     |

### 액세서리

|            |                            |                                                           |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 유형         | APGSR 1.5 - 8P             | 버전                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">2482750000</a> | 스트레인 릴리프 (단자대), Wemid, 주황색                                |
| GTIN (EAN) | 4050118494211              |                                                           |
| 수량         | 25 ST                      |                                                           |
| 유형         | APGLE 1.5                  | 버전                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">2482720000</a> | 잠금 클립 (단자대), Wemid, 주황색                                   |
| GTIN (EAN) | 4050118496253              |                                                           |
| 수량         | 25 ST                      |                                                           |
| 유형         | APGPC 1.5                  | 버전                                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">2482530000</a> | 단자대 커버, 주황색, Wemid, 높이: 16 mm, 너비: 3.3 mm, 깊이: 13 mm, V-0 |
| GTIN (EAN) | 4050118494563              |                                                           |
| 수량         | 50 ST                      |                                                           |

### 종판 / 파티션 플레이트




종판과 엔드 플레이트는 단자대의 필수 부속품입니다. 종판은 서로 다른 전위와 기능 그룹을 광학적으로 및 전기적으로 분리하여 안전성을 높이고 배전반 내부의 명확한 구조를 보장합니다. 엔드 플레이트는 측면의 단자대 열을 마감하고, 전류가 흐르는 부품과의 접촉을 방지하며, 깔끔하고 안정적인 마감을 보장합니다. 두 부품 모두 각각의 바이드몰러 단자대 시리즈에 정확히 대응되어 안전하고 규정을 준수하며 전문적인 배선에 기여합니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                 |
|------------|----------------------------|-----------------|
| 유형         | APP 1                      | 버전              |
| 주문 번호      | <a href="#">2488970000</a> | A-시리즈, 파티션 플레이트 |
| GTIN (EAN) | 4050118499216              |                 |
| 수량         | 50 ST                      |                 |

### 엔드 브래킷



바이드몰러 제품군에는 단자대 레일에 영구적이고 안정적으로 마운트될 수 있도록 보장하고 미끄러짐을 방지하는 엔드 브래킷이 포함되어 있습니다. 스크류가 포함 또는 포함되지 않은 버전을 사용할 수 있습니다. 엔드 브래킷에는 마킹 옵션(그룹 마커용 포함)과 테스트 플러그 홀더가 포함되어 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | AEB 35 SCL/1 V0            | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2661280000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |
| 유형         | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2661300000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |

### 액세서리

|            |                            |               |
|------------|----------------------------|---------------|
| 유형         | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | 버전            |
| 주문 번호      | <a href="#">2661290000</a> | A-시리즈, 엔드 브래킷 |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |               |
| 수량         | 20 ST                      |               |

### 일자 스크류드라이버



블레이드가 둥근 일자 스크류드라이버 SD DIN 5265, ISO 2380/2, DIN 5264, ISO 2380/1에 따른 출력. ChromTop 팁, SoftFinish 그림

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                           |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------|
| 유형         | SDS 0.4X2.0X60             | 버전                                        |
| 주문 번호      | <a href="#">2749260000</a> | 스크류드라이버, 블레이드 폭(B): 2 mm, 블레이드 길이: 60 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118895537              | 블레이드 두께(A): 0.4 mm                        |
| 수량         | 1 ST                       |                                           |

### 테스트 어댑터 및 테스트 소켓



테스트 어댑터와 테스트 플러그는 단자대 블록과 테스트 장비 간의 전기 결선에 사용됩니다. 이러한 방식으로 유선 상태에서 전기적 접점을 설정할 수 있으며 측정을 쉽게 수행할 수 있습니다.

### 일반 주문 데이터

|            |                            |                                                      |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|
| 유형         | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | 버전                                                   |
| 주문 번호      | <a href="#">1276300000</a> | 플러그 (단자대), 플러그인 결선, 2 mm², 결선 수: 2, 극 수: 1, 너비: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                      |
| 수량         | 20 ST                      |                                                      |