

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



일반 주문 데이터

주문 번호	2485310000
유형	<a href="#">SAI-WDF 5P B M12 K</a>
GTIN (EAN)	4050118495942
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 19.36 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수	5	코딩	B-코딩
접점 표면	금도금	결선 유형	스크류 결선
하우징 기본 재질	CuZn	접점 재질	CuZn
공칭 전압	60 V	정격 전류	4 A
보호 등급	IP67	케이블 글랜드	M 12
하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C		

일반 기술 사양

극 수	5	코딩	B-코딩
결선 나사산	M12 소켓, M12 핀	접점 표면	금도금
결선 유형	스크류 결선	하우징 기본 재질	CuZn
접점 재질	CuZn	공칭 전압	60 V
정격 전류	4 A	보호 등급	IP67
케이블 글랜드	M 12	하우징의 온도 범위	-40 ... +85 °C

분류

ETIM 8.0	EC002925	ETIM 9.0	EC002925
ETIM 10.0	EC002925	ECLASS 14.0	27-44-01-06
ECLASS 15.0	27-44-01-06		


SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


www.weidmueller.com

도면

치수 도면



폴 계획



폴 계획

