

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



일반 주문 데이터

주문 번호	2485310000
유형	SAI-WDF 5P B M12 K
GTIN (EAN)	4050118495942
수량	1 items

SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

19.36 g

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

22cbd99b-5f46-4c36-9938-bd61e241a9ab

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

극 수

5

접점 표면

금도금

하우징 기본 재질

CuZn

공칭 전압

60 V

보호 등급

IP67

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

코딩

B-코딩

결선 유형

스크류 결선

접점 재질

CuZn

정격 전류

4 A

케이블 글랜드

M 12

일반 기술 사양

극 수

5

결선 나사산

M12 소켓, M12 핀

결선 유형

스크류 결선

접점 재질

CuZn

정격 전류

4 A

케이블 글랜드

M 12

코딩

B-코딩

접점 표면

금도금

하우징 기본 재질

CuZn

공칭 전압

60 V

보호 등급

IP67

하우징의 온도 범위

-40 ... +85 °C

분류

ETIM 8.0

EC002925

ETIM 10.0

EC002925

ECLASS 15.0

27-44-01-06

ETIM 9.0

EC002925

ECLASS 14.0

27-44-01-06


SAI-WDF 5P B M12 K

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

치수 도면



폴 계획

폴 계획

