

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

조립된 IE 케이블

일반 주문 데이터

버전	USB 케이블, USB A 미니, 서비스 인터페이스, USB A 미니, 0.3 m
주문 번호	2488200000
유형	IE-FCML-MINIUSB-0.3M
GTIN (EAN)	4050118498080
수량	1 items

IE-FCML-MINIUSB-0.3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

길이	0.3 m	길이 (인치)	11.811 inch
순중량	31 g		

온도

보관 온도	작동 온도
설치 온도	

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

케이블의 기술 사양

외피 색상	검정
-------	----

일반 기술 데이터

하우징 기본 재질	PA	보호 등급	IP64
-----------	----	-------	------

케이블 구조

외피 색상	검정
-------	----

플러그, 우

플러그 우측	USB A Mini, IP20, 암형 접점, 직선, 서비스 인터페이스, 플라스틱, 차폐
--------	--

플러그, 좌

플러그 좌측	USB A Mini, IP20, 수형 접점, 직선, 플러그, 플라스틱, 차폐
--------	--

분류

ETIM 8.0	EC001408	ETIM 9.0	EC001408
ETIM 10.0	EC001408	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		