

RKDG D18 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



지능형 케이블 연결 솔루션을 사용하면 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.
FieldPower® 모듈식 시스템에는 모든 케이블 작업에 대한 올바른 솔루션이 포함되어 있습니다.
사전 조립된 케이블 사용을 위한 접이식 실링
M16 및 M20 연결 스투드와 함께 사용 가능한 실링 작동 및 신호 장치를 씌에 통합 가능

일반 주문 데이터

버전	Field Power® 실링 인서트, 실, IP54, 해당 인클로저 포함, aEPDM
주문 번호	2491870000
유형	RKDG D18 WG PT6
GTIN (EAN)	4050118501537
수량	10 items

RKDG D18 WG PT6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	18 mm	깊이 (인치)	0.7087 inch
높이	33.8 mm	높이 (인치)	1.3307 inch
너비	46.7 mm	폭 (인치)	1.8386 inch
순중량	21.8 g		

온도

보관 온도 -40 °C...85 °C 작동 온도 -40 °C...85 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

기본 재질	aEPDM	실리콘	아니요
컬러 코드	검정	설계	실
보호 등급	IP54, 해당 인클로저 포함	UL 94 가연성 등급	HB
장착 위치, 설치 알림	FieldPower®의 실링 슬롯	라인 유형	라운드
케이블 외경, 최소	18.5 mm	케이블 외경, 최대	20.5 mm

분류

ETIM 8.0	EC002624	ETIM 9.0	EC002624
ETIM 10.0	EC002624	ECLASS 14.0	27-18-28-15
ECLASS 15.0	27-18-28-15		