



PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	전원 커넥터, 플랜지, PROFINET, 플랜지 세트
주문 번호	2493480000
유형	IE-BSS-VAPM-24V
GTIN (EAN)	4050118522143
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202

치수 및 중량

너비	46 mm	폭 (인치)	1.811 inch
길이	66 mm	길이 (인치)	2.5984 inch
순중량	54 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

전기 속성

작동 전압	24 V	50 °C에서 전류 전달 용량	16 A
-------	------	------------------	------

표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126
--------	--

일반 표준

커넥터 표준	in accordance with PROFINET specification, IEC 61076-3-126	인증 번호(UR)	E92202
--------	--	-----------	--------

일반 데이터

극 수	5	접점 표면	금 도금 니켈
차폐	비차폐	UL 94 가연성 등급	V-2
컬러 코드	은회색	하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금
접점 재질	구리 합금	와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대	2.5 mm ²
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소	0.75 mm ²	장착 유형	스크류 4개
보호 등급	IP67	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	2	결선 1	PushPull Power
결선 2	텐션 클램프	실링 재질	NBR
인터록 유형	Push Pull		


기술 데이터

분류


ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



도면



When using wire-end-ferrules, we recommend the length of 10 mm.

액세서리

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-BP-VAPP	버전	
주문 번호	1068930000	플랜지 장착 하우징, 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248823093		
수량	10 ST		