



PROFINET 사양에 따른 PushPull Power 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	전원 커넥터, 장치 플랜지, PROFINET
주문 번호	2493490000
유형	IE-BHD-VAPM
GTIN (EAN)	4050118529104
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(UR)	E92202

치수 및 중량

높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	36.2 mm	폭 (인치)	1.4252 inch
길이	14.2 mm	길이 (인치)	0.5591 inch
순중량	23 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...80 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 표준

인증 번호(UR)	E92202
-----------	--------

일반 데이터


차폐	비차폐	컬러 코드	은회색
하우징 기본 재질	아연 주조, 니켈 도금	장착 유형	스크류 4개
보호 등급	IP67	플러그 주기	500
오염 심각도	2	실링 재질	NBR
인터록 유형	Push Pull		

분류

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

도면

치수 도면



설치 단면

