

제품 이미지



그림과 유사

일반 주문 데이터

버전	, 릴레이, 접점 개수: 2, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 115 V AC, 연속 전류: 8 A, 플러그인 결선
주문 번호	2494300000
유형	RCL425615T
GTIN (EAN)	4050118517514
수량	20 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	29 mm	깊이 (인치)	1.1417 inch
높이	15.7 mm	높이 (인치)	0.6181 inch
너비	12.7 mm	폭 (인치)	0.5 inch
순중량	13 g		

온도

보관 온도	주변 온도	-40 °C...70 °C
작동 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

제어 측

정격 제어 전압	115 V AC	상태 표시기	아니요
----------	----------	--------	-----

부하 측

정격 스위칭 전압	250 V AC	최대 스위칭 전압, AC	132 V
접점 유형	2 CO contact (AgNi)		

일반 데이터

컬러 코드	투명
-------	----

절연 조정

오염 심각도	3	보호 등급	IP67
--------	---	-------	------

결선 데이터

와이어 결선 방식	플러그인 결선
-----------	---------

분류

ETIM 8.0	EC001437	ETIM 9.0	EC001437
ETIM 10.0	EC001437	ECLASS 14.0	27-37-16-01
ECLASS 15.0	27-37-16-01		