

FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



사전 조립된 케이블이 포함된 FAD TSX 프론트 어댑터는
TSX 카드에서 다른 PLC 시스템 또는 바이드뮬러의
u-리모트 모듈로 안전하게 마이그레이션할 수 있도록
해줍니다.

- TS35 단자대 레일로 플러그인 가능

일반 주문 데이터

주문 번호	2494590000
유형	FAD BLK4 2XSL20
GTIN (EAN)	8430243373029
수량	1 items

FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	24 mm	깊이 (인치)	0.9449 inch
높이	218 mm	높이 (인치)	8.5827 inch
너비	54 mm	폭 (인치)	2.126 inch
순중량	237.91 g		

온도

보관 온도

-40...60 °C

작동 온도

-25...50 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	348848c5-21ff-4d79-b541-7c34c4908172

결선 데이터

결선(필드 측)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
----------	--

결선 데이터

결선(필드 측)	2 x Connector according IEC60603-13/DIN41651 20 p
----------	--

정격 데이터

작동 전압	30 V AC/60 V DC	채널당 최대 전류	3 A
바이트당 최대 전류	2 A	총 작동 전류	6 A

분류

ETIM 6.0	EC002584	ETIM 7.0	EC002584
ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 9.0	27-33-02-92
ECLASS 9.1	27-24-22-92	ECLASS 10.0	27-33-02-92
ECLASS 11.0	27-33-02-92	ECLASS 12.0	27-33-02-92
ECLASS 13.0	27-33-02-92	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

절연 조정(EN50178)

준수	DIN EN 50178	정격 절연 전압	50 V AC / 71 V DC
서지 전압 범주	III	오염 심각도 수준	2

FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

절연 테스트 전압 AC

0.56 kV

FAD BLK4 2XSL20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com

