

**SM 27/12.5 MM GR VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



**조작 오류 방지: SM**

MultiMark 디바이스 마커는 여러 제조업체의 마킹 소재와 함께 사용할 수 있습니다. 어느 곳에 사용해도 여러 업체의 제어기 및 신호발생 디바이스 등의 모든 구성품을 명확하게 구분 지어 줍니다.

**MultiMark 사용 이점**

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

**일반 주문 데이터**

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 버전         | SwitchMark, 디바이스 마커, 12.5 x 27 mm, 회색 |
| 주문 번호      | <a href="#">2496860000</a>            |
| 유형         | SM 27/12.5 MM GR VPE100               |
| GTIN (EAN) | 4050118508369                         |
| 수량         | 100 items                             |

**SM 27/12.5 MM GR VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

|     |         |         |             |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이  | 0.1 mm  | 깊이 (인치) | 0.0039 inch |
| 높이  | 12.5 mm | 높이 (인치) | 0.4921 inch |
| 너비  | 27 mm   | 폭 (인치)  | 1.063 inch  |
| 순중량 | 0.01 g  |         |             |

온도

작동 온도 범위 -40...120 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 미존재  
 REACH SVHC 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

|               |              |              |  |
|---------------|--------------|--------------|--|
| 접착물           | 아크릴 접착제      | 버전           | 무할로겐, 자체 접착  |
| 너비            | 27 mm        | UL 94 가연성 등급 | V-0  |
| 작동 온도 범위, 최대  | 120 °C       | 작동 온도 범위, 최소 | -40 °C   |
| 컬러 코드         | 회색           | 할로겐          | 아니요  |
| 기본 재질         | 폴리에스테르       | 인쇄 문자        | 없음   |
| UL 969에 따른 인증 | 예            | 호환 가능 프린터    | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| 작동 온도 범위      | -40...120 °C | 롤당 수         | 100  |

디바이스 마커

할로겐 아니요

분류

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |



## SM 27/12.5 MM GR VPE100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

#### 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 유형         | RIBBON MM 76/360 SW        | 버전         |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2005080000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118389951              |            |  |
| 수량         | 1 ST                       |            |  |

#### THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK ROLLER 115       | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">1357420000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |

#### THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

#### 일반 주문 데이터

|            |                            |    |  |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형         | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | 버전 |  |
| 주문 번호      | <a href="#">2672590000</a> |    |  |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |    |  |
| 수량         | 1 ST                       |    |  |