

HDC XX6A02 MFSXXXX-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

주문 번호	2503800300
유형	HDC XX6A02 MFSXXXX-0300
GTIN (EAN)	4050118522532
수량	1 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

순중량	157.52 g
-----	----------

온도

한계 온도	-30 °C ... 90 °C
-------	------------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

일반 데이터

극 수	8	케이블 길이	3 m
코딩	X-코딩	접점 표면	Au(금)
전송 속도	10 Gbps, 10 Gbit/s	절연 저항	≥ 108 Ω
범주	Cat. 6A	공칭 전압	50 V
정격 전류	0.5 A	플러그 주기	≥ 100
유형	수형(Male)	오염 심각도	2
반대측 버전	암형, 직선	모듈측 버전	수형

케이블 기술 사양

케이블 길이	3 m
외피 색상	녹색
차폐	예
할로겐	무할로겐, IEC 60754-1 규격
절연	PE, 확장됨
외피 재질	PUR
컬러 코딩	흰색/주황색, 주황색, 흰색/녹색, 녹색, 흰색/갈색, 갈색, 흰색/파란색, 파란색
외경	직경 6.4 mm ± 공차 0.3
외경	6.4 mm ± 0.3

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		