


그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 25mm <sup>2</sup> , 육각형 압착
주문 번호	<a href="#">2505180000</a>
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 25
GTIN (EAN)	4050118519570
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

길이	22 mm	길이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	167 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	육각형 압착
케이블 러그 단면	공칭 25 mm <sup>2</sup>

압착 인서트

식별 번호	10	압착 폭	5 mm
크림프 단면 알루미늄	10	구리 크림프 단면	25
크림핑 폭(mm)	12		

접점 설명

접점의 유형	DIN 46235 케이블 러그, DIN 46267 파트 1 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	4
컨덕터 단면적, 최소 AWG	4	압착 범위, 최대	25 mm <sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

### 액세서리

www.weidmueller.com

### 공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

### 일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	<a href="#">2453810000</a>	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

### 25 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

### 일반 주문 데이터

유형	KRN-M5/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1495830000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
수량	100 ST	
유형	KRN-M6/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
수량	100 ST	
유형	KRN-M8/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496500000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
수량	100 ST	
유형	KRN-M10/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
수량	100 ST	

## ES EPG/HPG 60 HEX 25


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	KRN-M12/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
수량	100 ST	
유형	KRN-M14/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1496530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
수량	100 ST	

### 25mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

### 일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495850000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305456	
수량	100 ST	
유형	KWN-M8/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495870000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305470	
수량	100 ST	
유형	KWN-M10/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495880000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305449	
수량	100 ST	
유형	KWN-M12/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495890000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305647	
수량	100 ST	
유형	KWN-M14/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1495900000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305517	
수량	100 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

25 mm<sup>2</sup>



25 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M6/-25 45	버전	
주문 번호	<a href="#">1496180000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305876		
수량	100 ST		

240 mm<sup>2</sup>



240 mm<sup>2</sup>

절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KWN-M8/-25 45	버전	
주문 번호	<a href="#">1496190000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118306231		
수량	100 ST		
유형	KWN-M10/-25 45	버전	
주문 번호	<a href="#">1496200000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305593		
수량	100 ST		
유형	KWN-M12/-25 45	버전	
주문 번호	<a href="#">1496210000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm <sup>2</sup> ,25 mm <sup>2</sup> - 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118305715		
수량	100 ST		


ES EPG/HPG 60 HEX 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

25mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	VSTN/-25	버전	
주문 번호	<a href="#">1494730000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup> , 없음	
GTIN (EAN)	4050118304275		
수량	50 ST		

25 mm<sup>2</sup>



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KP-M6/-25	버전	
주문 번호	<a href="#">1497970000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307412		
수량	100 ST		
유형	KP-M8/-25	버전	
주문 번호	<a href="#">1497980000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307528		
수량	100 ST		
유형	KP-M10/-25	버전	
주문 번호	<a href="#">1497990000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307535		
수량	100 ST		
유형	KP-M12/-25	버전	
주문 번호	<a href="#">1498000000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307504		
수량	100 ST		
유형	KP-M16/-25	버전	
주문 번호	<a href="#">1498010000</a>	케이블 러그, 단자대 종단, 25 mm <sup>2</sup>	
GTIN (EAN)	4050118307443		
수량	100 ST		

## ES EPG/HPG 60 HEX 25

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

### 액세서리

유형	KWPN-M6/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306668	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M8/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497510000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306972	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M10/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497520000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118306989	
수량	100 ST	
유형	KWPN-M12/-25 90	버전
주문 번호	<a href="#">1497530000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307108	
수량	100 ST	
유형	VPN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1498640000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118308013	
수량	100 ST	
유형	KQN-M5/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494120000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303827	
수량	50 ST	
유형	KQN-M6/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494130000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303858	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494140000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303872	
수량	50 ST	
유형	KQN-M10/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494150000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
수량	50 ST	
유형	KQN-M12/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1494160000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303902	
수량	50 ST	
유형	KQN-M16/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1493490000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303148	
수량	50 ST	
유형	KSN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1492800000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²
GTIN (EAN)	4050118302592	
수량	50 ST	
유형	VPLN/-25	버전
주문 번호	<a href="#">1492910000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302646	
수량	100 ST	

### 액세서리

유형	VSTN/25	버전	
주문 번호	<a href="#">1493050000</a>	케이블 러그, 단자대 종단,25 mm²,25 mm²,없음	
GTIN (EAN)	4050118302783		
수량	100 ST		