

그림과 유사



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

버전	압착 공구 인서트, 95mm ² , 육각형 압착
주문 번호	2505220000
유형	ES EPG/HPG 60 HEX 95
GTIN (EAN)	4050118519563
수량	1 items

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

치수 및 중량

깊이	22 mm	깊이 (인치)	0.8661 inch
높이	42 mm	높이 (인치)	1.6535 inch
너비	42 mm	폭 (인치)	1.6535 inch
순중량	135 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

공구 데이터 압착

압착 유형/프로파일	육각형 압착
케이블 러그 단면	공칭 95 mm ²

압착 인서트

식별 번호	18	압착 폭	5 mm
크림프 단면 알루미늄	70	구리 크림프 단면	95
크림핑 폭(mm)	5		

접점 설명

접점의 유형	DIN 46235 케이블 러그, DIN 46267 파트 1 케이블 러그	컨덕터 단면적, 최대 AWG	3/0
컨덕터 단면적, 최소 AWG	3/0	압착 범위, 최대	95 mm ²

분류

ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ETIM 10.0	EC001282	ECLASS 14.0	21-04-90-90
ECLASS 15.0	21-04-90-90		

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구




케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm²의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 60	버전
주문 번호	2453810000	프레싱 공구, 공구, 압착 공구, 6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착,
GTIN (EAN)	4050118468434	인덴트 압착, 사다리꼴 압착, 타원형 압착
수량	1 ST	
유형	HPG 60	버전
주문 번호	2453820000	6mm ² , 300mm ² , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착, 사다리꼴 압착,
GTIN (EAN)	4050118468427	타원형 압착
수량	1 ST	

95 mm²



절연 커넥터 사용으로 사용자에게 오랜 기간 동안 일관된 전기적 결선을 보장합니다.

- 다양한 절연 및 비절연 케이블 러그 및 커넥터
- 현 시장 표준(Euroserie)에 따른 관형 케이블 러그
- 압축 케이블 러그(DIN 46235 규격)
- 금속박판 케이블 러그(DIN 46234 규격)
- 절연 링 케이블 러그(DIN 46237 규격)
- 절연 핀 케이블 러그(DIN 46231 규격)

일반 주문 데이터

유형	KRN-M6/-95	버전
주문 번호	1495820000	케이블 러그, 단자대 종단, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305531	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-95	버전
주문 번호	1495600000	케이블 러그, 단자대 종단, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305241	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-95	버전
주문 번호	1495610000	케이블 러그, 단자대 종단, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305371	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-95	버전
주문 번호	1495620000	케이블 러그, 단자대 종단, 95 mm ² , 95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305265	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KRN-M14/-95	버전
주문 번호	1495780000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305555	
수량	25 ST	
유형	KRN-M16/-95	버전
주문 번호	1495630000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305326	
수량	25 ST	
유형	KRN-M20/-95	버전
주문 번호	1495640000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305319	
수량	25 ST	
유형	KRN-M6/-95 S	버전
주문 번호	1494430000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303957	
수량	25 ST	
유형	KRN-M8/-95 S	버전
주문 번호	1494890000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304121	
수량	25 ST	
유형	KRN-M10/-95 S	버전
주문 번호	1494900000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304398	
수량	25 ST	
유형	KRN-M12/-95 S	버전
주문 번호	1494910000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304510	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-95 90	버전
주문 번호	1496080000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305685	
수량	25 ST	
유형	KWN-M10/-95 90	버전
주문 번호	1496090000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305692	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-95 90	버전
주문 번호	1496100000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305487	
수량	25 ST	
유형	KWN-M14/-95 90	버전
주문 번호	1494670000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304411	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-95 90	버전
주문 번호	1496110000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305678	
수량	25 ST	
유형	KWN-M8/-95 45	버전
주문 번호	1496340000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305821	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWN-M10/-95 45	버전
주문 번호	1496350000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306125	
수량	25 ST	
유형	KWN-M12/-95 45	버전
주문 번호	1496370000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305890	
수량	25 ST	
유형	KWN-M16/-95 45	버전
주문 번호	1496380000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² - 95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305838	
수량	25 ST	
유형	VSTN/-95	버전
주문 번호	1494770000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ² ,95 mm ² ,없음
GTIN (EAN)	4050118304220	
수량	50 ST	
유형	KP-M8/-95	버전
주문 번호	1498180000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307498	
수량	50 ST	
유형	KP-M10/-95	버전
주문 번호	1498190000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307603	
수량	50 ST	
유형	KP-M12/-95	버전
주문 번호	1498210000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307610	
수량	50 ST	
유형	KP-M14/-95	버전
주문 번호	1498520000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307863	
수량	50 ST	
유형	KP-M16/-95	버전
주문 번호	1498220000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307719	
수량	50 ST	
유형	KP-M20/-95	버전
주문 번호	1498230000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307634	
수량	50 ST	
유형	KWPN-M8/-95 90	버전
주문 번호	1497690000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307207	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M10/-95 90	버전
주문 번호	1497710000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307139	
수량	25 ST	
유형	KWPN-M12/-95 90	버전
주문 번호	1497720000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307214	
수량	25 ST	

ES EPG/HPG 60 HEX 95

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

유형	KWPN-M16/-95 90	버전
주문 번호	1497730000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118307054	
수량	25 ST	
유형	VPN/-95	버전
주문 번호	1498680000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118307917	
수량	50 ST	
유형	KQN-M8/-95	버전
주문 번호	1493260000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303162	
수량	25 ST	
유형	KQN-M10/-95	버전
주문 번호	1493270000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303018	
수량	25 ST	
유형	KQN-M12/-95	버전
주문 번호	1493280000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302899	
수량	25 ST	
유형	KQN-M16/-95	버전
주문 번호	1493290000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303025	
수량	25 ST	
유형	KQN-M20/-95	버전
주문 번호	1493310000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118303407	
수량	25 ST	
유형	KSN/-95	버전
주문 번호	1492840000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²
GTIN (EAN)	4050118302790	
수량	25 ST	
유형	VPLN/-95	버전
주문 번호	1492950000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302622	
수량	50 ST	
유형	VSTN/95	버전
주문 번호	1493090000	케이블 러그, 단자대 종단,95 mm²,95 mm²,없음
GTIN (EAN)	4050118302929	
수량	50 ST	