

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

사용 예







그림과 유사

효과적인 보호, 최적화된 인체공학 및 밀펴형 디자인: 결선된 도체에서 변형 방지 및 시각적/접점 보호와 개펴 보조로부터: 선택적 개량형 후드로 기계적, 시각적 및 촉각적 기능을 수행합니다.

두 개의 반쪽 쉘이 단단히 결합되어 연결 플러그를 완전히 감싸며 다음과 같은 기능을 제공합니다:

- 케이블 타이 또는 통합 케이블 클립이 변형력 완화를 제공합니다.
- dekafix 라벨 또는 접착식 스트립으로 표시됨
- 폴 손실이 없거나 피치 변위 없이 병렬 장착
- 호환성: 플랜지 또는 장착 브래킷 유무와 관계 없이 플러그에 적합
- 유연성: 사이즈에 따라 다양하게 제공되는 방향의 1-3 케이블 아웃렛

Weidmüller 후드는 향상된 안정성, 더욱 효과적인 식별, 완벽한 호환성과 융통성을 제공합니다.

결과: 어떠한 응용 분야에서도 신뢰성 및 사용자 친화성 극대화.

일반 주문 데이터

버전	PCB 플러그인 커넥터, 액세서리, 후드, 검정, 극 수: 9
 주문 번호	<u>2507110000</u>
0.51	
유형	BLZP AH 9 BK
GTIN (EAN)	4050118524277
 수량	10 items
제품 데이터	
패키징	박스
제품 데이터 패키징	박스

1



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인						
POLIC	* A					
ROHS	준수 					
치수 및 중량						
높이	48 mm	높이 (인치)		1.8898 inch		
너비	19 mm	폭 (인치)		0.748 inch		
길이	45 mm	 길이 (인치)		1.7716 inch		
<u></u> 순중량	17.5 g					
환경 제품 규정 준수				'		
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재					
REACH SVHC	 전구, 에되 미든제 0.1 wt% 이상의 SVH(r 어으				
	0.1 Wt 70 0 0 3 4 3 VT R					
시스템 사양						
제품군	OMNIMATE 시그널	시리즈 BI /SI 5 08				
피치(mm)(P)	5.08 mm	· 1=1= BL/ OL 0.00				
피치(인치)(P)	0.200 "					
국 수	9					
 L1(인치)	0.197 "					
핀 시리즈 수량	1					
조임 토크	 토크 유형		커버 스크류			
	사용 정보		조임 토크	최소 0.4 Nm		
				최대 0.5 Nm		
자재 데이터						
절연재	PBT	컬러 코드		검정		
컬러 차트(유사)	RAL 9011	Moisture Leve	el (MSL)			
UL 94 가연성 등급	V-0	 보관 온도, 최 <u>:</u>		-40 °C		
보관 온도, 최대	70 °C	 작동 온도, 최 <u>:</u>	<u></u>	-50 °C		
작동 온도, 최대	100 °C	 온도 범위, 설치, 최소 -25 °C				
온도 범위, 설치, 최대	100 °C					
IEC 정격데이터						
표준에 따라 시험완료	IEC 60664-1, IEC 619	984				
패키징						
패키징	박스	<u>VPE 길이</u>		159.00 mm		
VPE 폭	107.00 mm	VPE 높이		54.00 mm		
중요 참고 사항						
IDC 不人	저하셔.ㅂ 제표이 그리	ᆘᄀᅁᅲᄌᇚᄀᄌᄱᇎ	ᄓᆌᄡᆌᅎᇚᄓᅹ	디그 웨다네이터 보드에 먼보트		
IPC 준수	보증 특성을 준수하며	적합성:본 제품은 국제 공인 표준 및 기준에 따라 개발, 제조 및 납품되고, 해당 데이터 시트에 명시된 보증 특성을 준수하며 IPC-A-610 "Class 2"에 따른 디자인 특성을 충족합니다. 본 제품에 대한 추가 클레임은 요청 시 검토할 수 있습니다.				
 참고 사항		• Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity				
	70%, 36 months	S product with ave	go tompolatalo 01 0	. C and maximum numbers		

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

분류

ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 9.0	27-44-04-92
ECLASS 9.1	27-44-04-92	ECLASS 10.0	27-44-04-92
ECLASS 11.0	27-46-04-05	ECLASS 12.0	27-46-04-05
ECLASS 13.0	27-46-04-05	ECLASS 14.0	27-46-04-05
ECLASS 15.0	27-46-04-05		





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





