

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

제품 이미지**그림과 유사**

More performance. Simplified.

U-remote.

바이드뮬러의 혁신적인 원격 I/O 개념인 U-remote(IP 67)는 맞춤 계획, 설치 가속화, 안전한 시작, 다운타임 최소화 등 사용자의 혜택에 초점을 맞춘 솔루션입니다. 성능이 대폭 향상되어 생산성을 끌어올릴 수 있습니다. U-remote는 "More Performance(더 높은 성능)"을 의미합니다.

Simplified

일반 주문 데이터

버전	Automation Products - u-remote IP67
주문 번호	2512840000
유형	UR67-MP-HP-16DIO-12-60M
GTIN (EAN)	4050118527797
수량	1 items

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

높이	17.6 mm	높이 (인치)	0.6929 inch
너비	59.6 mm	폭 (인치)	2.3465 inch
순중량	500 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b-a62e1996dcf8

공급 전압

전자 모듈의 전력 소비량	100 mA 일반
---------------	-----------

디지털 입력

진단 디스플레이	채널당, LED 이용, 빨간색
상태 표시기	채널당, LED 이용, 노란색
디지털 입력	단락 보호
	과부하 보호
	역극성 보호

디지털 출력

진단 디스플레이	채널당, LED 이용, 빨간색
디지털 출력	단락 보호
	과부하 보호
	역극성 보호
단락 방지	예
출력 전압, 낮음	최소 (UL-1)
상태 표시기	채널당, LED 이용, 노란색
출력 전압, 높음	최대 2 V

일반 데이터

UL 94 가연성 등급	UL 94	보호 등급	IP67
--------------	-------	-------	------

분류

ETIM 8.0	ECOO1599	ETIM 9.0	ECOO1599
ETIM 10.0	ECOO1599	ECLASS 14.0	27-24-26-04
ECLASS 15.0	27-24-26-04		

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
액세서리**꺾임**

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
 T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
 DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12BW-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455200150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 풀 수 : 5, 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118470048	소켓, 꺾임, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	

직선

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
 T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
 DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12BG-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455330150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 풀 수 : 5, 1.5 m,
GTIN (EAN)	4050118469950	암형 소켓, 직선, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요

꺾임 to 꺾임

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
 T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
 DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12WM12W-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455300150	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 풀 수 : 5, 1.5 m, 핀, 90° -
GTIN (EAN)	4050118470444	소켓 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
액세서리**직선 to - 꺾임**

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12GM12W-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455280150	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 플 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4050118470369	직선형 - 소켓, 90°, 차폐 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요

직선

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12G-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455220150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 플 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4050118470123	직선형, 차폐 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	

직선 to 직선

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12GM12G-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455260150	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 플 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4050118470284	직선형 - 소켓, 직선형, 차폐 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR,
수량	1 ST	할로겐: 아니요

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**꺾임 to 직선**

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
 T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
 DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12WM12G-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455320150	센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 플 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4050118470529	직각형 - 부수 직선, 차폐 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐:
수량	1 ST	아니요

꺾임

고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다.
 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A
 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S,
 T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V
 DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

유형	SAIL-M12W-L-1.5PGR	버전
주문 번호	2455240150	센서/액추에이터 라인, 커넥터 없는 한쪽 끝, M12, 플 수 : 5, 1.5 m, 핀,
GTIN (EAN)	4050118470208	90°, 차폐 : 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요
수량	1 ST	

드래그라인 케이블 Cat.5 PUR - RJ45 IP20 / M12 IP67 직선 수형

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그
 체인 호환, M12-RJ45

**일반 주문 데이터**

유형	IE-C5DD4UG0015MCSA70-E	버전
주문 번호	1044470015	드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 - IP 67 직선 핀, RJ45 IP
GTIN (EAN)	4032248779062	20, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PUR, 1.5 m
수량	1 ST	

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
액세서리**M12 직선 수형 - M12 직선 수형**

조립된 IE 케이블, PROFINET, Cat. 5, PUR, 녹색, 드래그
 체인 호환, M12

**일반 주문 데이터**


유형	IE-C5DD4UG0015MCSMCS-E	버전
주문 번호	1025950015	드래그라인 케이블, PROFINET, M12 D-코드 – IP 67 직선 핀, M12
GTIN (EAN)	4032248776054	D-코드 – IP 67 직선 핀, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B),
수량	1 ST	PUR, 1.5 m

스크류 결선

스크류 또는 텐션스프링 클램프 결선을 사용하는 M12
 플러그 커넥터(IP 67) 사용 가능

일반 주문 데이터

유형	SAISGS-M-4D-6/8-M12	버전
주문 번호	1892120000	현장 부착형 커넥터, M12
GTIN (EAN)	4032248569380	
수량	1 ST	

블랭크

ESG는 실제 테스트를 거친 MultiCard 형식의 마커로,
 수많은 잘 알려진 전기 장치에 사용할 수 있습니다. 따라서
 고대비 형태의 고품질 장치 마킹이 가능합니다.
 Siemens, ABB, Beckhoff 등 다양한 제조사 장치용으로
 다양한 유형의 제품이 마련되어 있습니다.

장점 요약:

- 범용 태그, 자체 접착식 또는 클립온 태그, 유형에 따라
 다름
- 정렬된 장치(예: 회로 차단기)의 경우, 태그 레일에
 클립핑할 수 있는 ESG 마커를 공급합니다.
- 사양에 따른 개별 레이저 품질 인쇄

맞춤 인쇄용: 귀하의 라벨링 사양에 대한 바이드뮬러의
 라벨링 소프트웨어 M-Print PRO 또는 M-Print PRO
 Online(미설치)의 파일을 보내주십시오.

UR67-MP-HP-16DIO-12-60M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리**일반 주문 데이터**

유형	ESG-M 8/20 MC NE WS	버전
주문 번호	1027290000	ESG, 디바이스 마커 x 20 mm, PA 66, 컬러 코드: 흰색, 플러그형
GTIN (EAN)	4032248753284	
수량	200 ST	