

**HDC MHP200 F 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

**일반 주문 데이터**

버전	암형(Female), 은색, 50 - 50 mm <sup>2</sup>
주문 번호	<a href="#">2514840000</a>
유형	HDC MHP200 F 50
GTIN (EAN)	4050118528480
수량	10 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS

준수

치수 및 중량

순중량

28.26 g

온도

한계 온도

-40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

9.5 mm

탈피 길이, 정격 결선

19 mm

결선 유형

크림프 결선

버전 인서트

MHP

전선 굵기, 최대

50 mm<sup>2</sup>

전선 굵기, 최소

50 mm<sup>2</sup>

표면 마감

은색

플러그 주기

≥ 500

유형

암형(Female)

기본 재질

구리 합금

생산 방법

회전됨

결선된 와이어의 단면적

50 - 50 mm<sup>2</sup>

분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796


ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0

27-44-02-04

도면



HDC MHP200 F 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	EPG 45	버전	
주문 번호	<a href="#">1500830000</a>	압착 공구, 6mm <sup>2</sup> , 150mm <sup>2</sup> , 육각형 압착, WM 압착, 인덴트 압착,	
GTIN (EAN)	4050118309317	사다리꼴 압착, 타원형 압착	
수량	1 ST		

... 압축 케이블 러그용(DIN 46235 규격)



케이블 러그, 커넥터 및 페럴용 압착공구(교체 가능한 인서트 포함)

- 유압 지원으로 인한 매우 신속한 처리
- 최대 300 mm<sup>2</sup>의 폭넓은 처리 범위
- 신속하게 작동하는 270° 회전 압착 헤드
- 압력 센서를 통한 압력 자동 제한 및 모니터링
- 압착 프로세스의 전기적 제어 및 모니터링
- 모든 압착 주기 및 오류 메시지를 내장 메모리에 저장
- USB를 통한 모든 주기 및 오류 메시지 읽기
- 충전 상태 표시기가 있는 리튬이온 충전식 배터리: 18V, 2 Ah

일반 주문 데이터

유형	ES EPG 45 HEX 25/50	버전	
주문 번호	<a href="#">1500970000</a>	50mm <sup>2</sup> , 육각형 압착	
GTIN (EAN)	4050118309195		
수량	1 ST		