

## HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

## 일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 4.8 - 9.5 mm, 검정
주문 번호	<a href="#">2518950000</a>
유형	HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M
GTIN (EAN)	4050118531152
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용 가능 기간	2025-08-31T00:00:00+02:00

## HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

RoHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

깊이	1.2 mm	깊이 (인치)	0.0472 inch
너비	15.1 mm	폭 (인치)	0.5945 inch
길이	30000 mm	길이 (인치)	1181.1 inch
순중량	548 g		

## 온도

작동 온도 범위	-55...105 °C
----------	--------------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

## 일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	15.1 mm
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	검정	할로겐	아니요
길이	30000 mm	기본 재질	폴리울레핀
인쇄 문자	없는	호환 가능 프린터	<a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a>
작동 온도 범위	-55...105 °C	롤당 수	1

## 컨덕터 및 케이블 마커

할로겐	아니요	전선 굽기, 최대	16 mm <sup>2</sup>
전선 굽기, 최소	4 mm <sup>2</sup>	컨덕터 O.D., 최대	9.5 mm
컨덕터 O.D., 최소	4.8 mm	수축율	2:1
권장 수축 온도	90 °C	컨덕터 O.D.	4.8 - 9.5 mm
결선된 와이어의 단면적	4 - 16 mm <sup>2</sup>		

## 중요 참고 사항

제품 정보	외부 룰 훌더 1302920000 필요
-------	-----------------------

## 분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**도면**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



## HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## 잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 84/300 WS

주문 번호 [2005040000](#)


GTIN (EAN) 4050118390025

수량 1 ST

버전

Ink ribbon

## THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 THM MMP EXT.RH

주문 번호 [1302920000](#)

GTIN (EAN) 4050118102307

수량 1 ST

버전

유형 MULTIMARK ROLLER 115

주문 번호 [1357420000](#)

GTIN (EAN) 4050118160314

수량 1 ST

버전

유형 MULTIMARK ROLLER 30

주문 번호 [1357430000](#)

GTIN (EAN) 4050118160253

수량 1 ST


## HSS-HF 4.8-9.5 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 액세서리

## THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

## 일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전

주문 번호 [2672590000](#)

GTIN (EAN) 4050118708097

수량 1 ST