

HSS-HF 9.5-19.1 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



열 수축형 슬리브는 양면 인쇄가 가능하며, 케이블과 전선의 마킹 및 절연에 사용할 수 있습니다. 유연한 열 수축 재료를 사용하므로 도체 주위로 견고하고 완벽한 피팅이 가능하므로 공간이 절약됩니다.

일반 주문 데이터

버전	컨덕터 및 케이블 마커, 9.5 - 19.1 mm, 검정
주문 번호	2518970000
유형	HSS-HF 9.5-19.1 EL SW30M
GTIN (EAN)	4050118531176
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-08-31T00:00:00+02:00

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	1.5 mm	깊이 (인치)	0.0591 inch
너비	30.9 mm	폭 (인치)	1.2165 inch
길이	30000 mm	길이 (인치)	1181.1 inch
순중량	1019.04 g		

온도

작동 온도 범위	-55...105 °C
----------	--------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

일반 데이터

인쇄 유형	검은색	너비	30.9 mm
작동 온도 범위, 최대	105 °C	작동 온도 범위, 최소	-55 °C
컬러 코드	검정	할로겐	아니요
길이	30000 mm	기본 재질	폴리올레핀
인쇄 문자	없음	호환 가능 프린터	THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS
작동 온도 범위	-55...105 °C	롤당 수	1

컨덕터 및 케이블 마커


할로겐	아니요	전선 굵기, 최대	70 mm ²
전선 굵기, 최소	16 mm ²	컨덕터 O.D., 최대	19.1 mm
컨덕터 O.D., 최소	9.5 mm	수축율	2:1
권장 수축 온도	90 °C	컨덕터 O.D.	9.5 - 19.1 mm
결선된 와이어의 단면적	16 - 70 mm ²		

중요 참고 사항

제품 정보	외부 롤 홀더 1302920000 필요
-------	-----------------------

분류

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		



HSS-HF 9.5-19.1 EL SW30M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	RIBBON MM 84/300 WS	버전	
주문 번호	2005040000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390025		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK




이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	THM MMP EXT.RH	버전	
주문 번호	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
수량	1 ST		
유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전	
주문 번호	1357420000		
GTIN (EAN)	4050118160314		
수량	1 ST		
유형	MULTIMARK ROLLER 30	버전	
주문 번호	1357430000		
GTIN (EAN)	4050118160253		
수량	1 ST		

액세서리

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	버전
주문 번호	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
수량	1 ST	