


MF-W 9/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



MultiMark MultiFit

경쟁사의 커넥터용

표면을 탄성 소재로 마감하여 설치가 간편합니다.
 특수 재질로 인해 스트립은 간격에 발생하는 약간의 편차를
 수용할 수 있도록 늘어납니다(특히 긴 단자대 블록일 경우
 편차의 정도가 큼).

300 dpi의 인쇄 해상도로 가독성이 매우 좋은 글자를
 출력합니다. MultiMark 사용 혜택

- 바이드물러 모듈형 단자대 블록에 호환 사용 가능
- 견고하고 내구성이 우수한 인쇄
- 연속 스트립으로 설치 시간 절감
- 혁신적 복합소재 사용으로 간편한 장착
- 최적의 가독성을 위한 대형의 라벨 입력란
- 제조사 독립성으로 인한 높은 수준의 유연성

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 단자대 마커, 9 x 5 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 2519230000 |
| 유형 | MF-W 9/5 MM WS |
| GTIN (EAN) | 4050118531459 |
| 수량 | 1200 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|--------|---------|-------------|
| 깊이 | 0.7 mm | 깊이 (인치) | 0.0276 inch |
| 높이 | 9 mm | 높이 (인치) | 0.3543 inch |
| 너비 | 5 mm | 폭 (인치) | 0.1968 inch |
| 순중량 | 0.01 g | | |

온도

| | |
|----------|-------------|
| 작동 온도 범위 | -50...90 °C |
|----------|-------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

일반 데이터

| | | | |
|--------------|-------------|--------------|--|
| 버전 | 무할로겐 | 너비 | 5 mm |
| UL 94 가연성 등급 | V-2 | 작동 온도 범위, 최대 | 90 °C |
| 작동 온도 범위, 최소 | -50 °C | 컬러 코드 | 흰색 |
| 할로겐 | 아니요 | 기본 재질 | PC-ABS, TPU |
| 인쇄 문자 | 블랭크 | 호환 가능 프린터 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS |
| 작동 온도 범위 | -50...90 °C | | |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000761 | ETIM 9.0 | EC000761 |
| ETIM 10.0 | EC000761 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-01 | | |

사용 예



MF-W 9/5 MM WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------|--|
| 유형 | RIBBON MM-TB 25/360 SW | 버전 | |
| 주문 번호 | 2005090000 | 잉크 리본 | |
| GTIN (EAN) | 4050118390216 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK ROLLER MF-W | 버전 | |
| 주문 번호 | 2519150000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118531091 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | MULTIMARK PLUS ROLLER M... | 버전 | |
| 주문 번호 | 2661620000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118681239 | | |
| 수량 | 1 ST | | |