

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



CMA-CTM 7 시리즈 미니 전류 변압기는 유도형 전류 변압기로, 원형 1차 컨덕터용 변압기 원칙에 따라 설계된 제품입니다. CMA-CTM 7 시리즈 전류 변압기는 유지보수가 필요 없고 32A부터 64A 범위에서 1차 전류를 측정하도록 설계된 제품입니다. 이 전류는 2차측에서 최대 1A의 전류로 변환됩니다. 크기가 작아 상 분리가 17.5mm인 3상 회로 차단기 내 사용 용도로 이상적입니다.

일반 주문 데이터

버전	1차 전류: 32 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 0.2 VA, 공차 등급: 1, 닫힌 전류 변압기
주문 번호	2525150000
유형	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
GTIN (EAN)	4050118536515
수량	1 items
제조업체	MBS AG

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터**승인**

RoHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	19 mm	깊이 (인치)	0.748 inch
높이	46.5 mm	높이 (인치)	1.8307 inch
너비	27.5 mm	폭 (인치)	1.0827 inch
순중량	56.32 g		

온도

보관 온도	-25 °C...70 °C	작동 온도	-5 °C...50 °C
-------	----------------	-------	---------------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 속성

절연 등급	E	열정격 연속 전류 I _열	1.0 x I _{공칭}
공칭 주파수	50 Hz		

라이브 컨덕터의 치수

도체의 유형	절연 도체 한정	라운드형 컨덕터	7.60 mm
설치 위치	실내용		

전기적 속성

공차 등급	1	공칭 회전비	10 kA/V
2차 전류	0...1 A	부하	0.2 VA
1차 전류	32 A		

측정전압 입력

주파수 범위, 최대	60 Hz	주파수 범위, 최소	40 Hz
------------	-------	------------	-------

절연 조정

표준	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012, IEC 61010-1	공차 등급	1
----	---	-------	---

분류



ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ETIM 10.0	EC002048	ECLASS 14.0	27-21-09-02
ECLASS 15.0	27-21-09-02		

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

액세서리**미니 전류 변압기**

CMA-CTM 7 시리즈 미니 전류 변압기는 유도형 전류 변압기로, 원형 1차 컨덕터용 변압기 원칙에 따라 설계된 제품입니다. CMA-CTM 7 시리즈 전류 변압기는 유지보수가 필요 없고 32A부터 64A 범위에서 1차 전류를 측정하도록 설계된 제품입니다. 이 전류는 2차측에서 최대 1A의 전류로 변환됩니다. 크기가 작아 상 분리가 17.5mm인 3상 회로 차단기 내 사용 용도로 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	CMA-CTM-7-SNAP-ON	버전
주문 번호	2525160000	
GTIN (EAN)	4050118536522	
수량	1 ST	