



- 폴리백에 풀린 상태로 제공
- 바이드물러 컬러 코드

일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 옥색
주문 번호	2525190000
유형	H0,34/12S TK
GTIN (EAN)	4050118536843
수량	500 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

높이	125 mm	높이 (인치)	4.9212 inch
순중량	0.05 g		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전	표준
----	----

와이어 종단 페룰

접점면 길이(L2)	8 mm	L1(mm)	12.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 22	탈피 길이	10 mm
컨덕터 단면적	0.34 mm ²		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		