



- 바이드뮐러 컬러 코드
- 멀티팩 백( 5 x 100 pcs.)

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 갈색
주문 번호	<a href="#">2525200000</a>
유형	H0,14/12 BR
GTIN (EAN)	4050118536867
수량	500 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(cULus)	E499744

치수 및 중량

순중량	0.03 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

버전	표준
----	----

와이어 종단 페룰

접점면 길이(L2)	8 mm	L1(mm)	12.00 mm
결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 26	탈피 길이	10 mm
컨덕터 단면적	0.14 mm <sup>2</sup>		

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		