

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









맞춤형 식별: EL

MultiMark 마커는 무한한 변형이 가능해 일반 태그 레일 또는 특수 라벨에 대한 경제적인 대안입니다. 해당 마커가 완벽하게 맞도록 어떠한 폭에 대해서도 소프트웨어를 이용해 높이를 정밀하게 설정할 수 있습니다. 라벨 각각을 지정한 크기에 맞춰 절단할 수 있도록 날을 채용합니다. 기능 블록 또는 전체 단자대 블록용 대형 라벨 제작에 최적입니다.

MultiMark 사용 이점

- "다양한 요구 사항에 맞는 다양한 소재"
- 여러 제조업체 장비에 사용 가능
- 친숙한 디자인의 디바이스 마커

일반 주문 데이터

버전	THM, 디바이스 마커, 100 x , 녹색
주문 번호	<u>2528370000</u>
유형	EL 100 MM GN 30M
GTIN (EAN)	4050118539264
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인				
ROHS	준수			
치수 및 중량				
깊이	0.1 mm	깊이 (인치)	0.0039 inch	
표이 높이	100 mm	 높이 (인치)	3.937 inch	
실이	30000 mm	길이 (인치)	1181.1 inch	
= - 1 난중량	844 g	2-1(2-1)		
온도				
작동 온도 범위	-40120 °C			
환경 제품 규정 준수			,	
RoHS 준수 상태	조스 에이 미조피			
nons 군구 경대 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음			
	0.1 Wt % 이상의 3VIIC	W.E.		
일반 데이터				
접착물	아크릴 접착제	<u> </u>	무할로겐, 자체 접착	
JL 94 가연성 등급	V-0	작동 온도 범위, 최대	120 °C	
작동 온도 범위, 최소	-40 °C	컬러 코드	녹색	
할로겐	아니요	길이	30000 mm	
기본 재질	폴리에스테르	인쇄 문자	없는	
JL 969에 따른 인증	ଜା	호환 가능 프린터	<u>THM MULTIMARK, THM</u> MULTIMARK PLUS	
작동 온도 범위	-40120 °C	 롤당 수	1	
디바이스 마커				
할로겐	아니요			
분류				
TIM CO	FC001202	CTIM 7.0	FC001000	
TIM 6.0 TIM 8.0	EC001288 EC001288	<u>ETIM 7.0</u> ETIM 9.0	EC001288 EC001288	
TIM 10.0	EC001288 EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-29	
CLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-28-11-04	
			27-28-11-04	
CLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	2/-28-11-04	

카탈로그 상태 / 도면 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 110/360 SW 주문 번호 <u>2005070000</u> GTIN (EAN) 4050118390049

수량 1 ST

버전 Ink ribbon

THM MULTIMARK



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형	THM MMP EXT.RH	버전	
주문 번호	1302920000		
GTIN (EAN)	4050118102307		
수량	1 ST		
유형	MULTIMARK ROLLER 115	버전	
주문 번호	<u>1357420000</u>		
GTIN (EAN)	4050118160314		
수량	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

일반 주문 데이터

유형 MULTIMARK PLUS ROLLER 1... 버전

주문 번호 <u>2672590000</u> GTIN (EAN) 4050118708097

수량 1 ST

잉크 리본



이 프린터는 열전사 기술 덕분에 뛰어난 인쇄 결과를 제공합니다. 다양한 재료와 Windows에서의 사용자 친화적인 인쇄 시스템으로 간편하게 마킹을 최적화할 수 있습니다.

일반 주문 데이터

유형 RIBBON MM 110/300 WS

주문 번호 <u>2918800000</u>

GTIN (EAN) 4099986574878

수량 1 ST

버전

Ink ribbon

카탈로그 상태 / 도면 5