


H0,75/14S W BD GSP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

그림과 유사



- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--------------------------------|
| 버전 | 와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 흰색 |
| 주문 번호 | 2528560000 |
| 유형 | H0,75/14S W BD GSP |
| GTIN (EAN) | 4050118539073 |
| 수량 | 4200 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(UR) | E354986 |

치수 및 중량

| | |
|-----|--------|
| 순중량 | 0.08 g |
|-----|--------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 데이터

| | | | |
|-------|-------------------------|----|----|
| 품목 설명 | 릴에 연결된 와이어 종단 페를, 흰색 | 버전 | 표준 |
|-------|-------------------------|----|----|

와이어 종단 페를

| | | | |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------|
| 접점면 직경(D1) | 1.2 mm | 접점면 길이(L2) | 8 mm |
| 칼라 직경(D2) | 3.4 mm | 플라스틱 칼라 두께(S2) | 0.25 mm |
| L1(mm) | 14.00 mm | 결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 18 |
| 금속 슬리브 두께(S1) | 0.15 mm | 탈피 길이 | 10 mm |
| 컨덕터 단면적 | 0.75 mm ² | 컬러 코드 | Weidmueller |

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000005 | ETIM 9.0 | EC000005 |
| ETIM 10.0 | EC000005 | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 | | |

도면

도면

