


### 그림과 유사



- 릴에 연결된 와이어 종단 페룰(5,000 pcs.)
- 바이드물러 컬러 코드
- DIN 컬러 코드
- 기타 컬러 코드

### 일반 주문 데이터

버전	와이어 종단 페룰, 표준, 10 mm, 8 mm, 빨간색
주문 번호	<a href="#">2528580000</a>
유형	H1,5/14S R BD GSP
GTIN (EAN)	4050118539080
수량	4200 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	<a href="#">UL 웹사이트</a>
인증 번호(UR)	E354986

치수 및 중량

순중량	0.12 g
-----	--------

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

기술 데이터

품목 설명	릴에 연결된 와이어 종단 페를, 빨간색	버전	표준
-------	--------------------------	----	----

와이어 종단 페를

접점면 직경(D1)	1.7 mm	접점면 길이(L2)	8 mm
칼라 직경(D2)	3.9 mm	플라스틱 칼라 두께(S2)	0.25 mm
L1(mm)	14.00 mm	결선 단면규격 AWG, 최대	AWG 16
금속 슬리브 두께(S1)	0.15 mm	탈피 길이	10 mm
컨덕터 단면적	1.5 mm <sup>2</sup>	컬러 코드	Weidmueller

분류

ETIM 8.0	EC000005	ETIM 9.0	EC000005
ETIM 10.0	EC000005	ECLASS 14.0	27-40-02-01
ECLASS 15.0	27-40-02-01		

도면

도면

