

## SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 일반 주문 데이터

버전	내장 플러그, M12, 장착 나사선: M 16 x 1.5, 극 수: 5, 가닥/케이블 길이:
주문 번호	<a href="#">2530850000</a>
유형	SAIFG-M12S-L-H11-M16
GTIN (EAN)	4050118540970
수량	60 items

## SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 기술 데이터

## 승인

ROHS	준수
------	----

## 치수 및 중량

순중량	1.97 g
-----	--------

## 환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

## PCB 플러그인 커넥터의 기술 데이터

극 수	5	코딩	L-coded
장착 유형	후면 패널 장착	하우징	M12 핀
설치 높이	11 mm	공칭 전압	63 V
정격 전류	16 A	보호 등급	IP67, 스크류된 경우
접점 표면	금 도금 니켈	하우징 기본 재질	아연 주조
결선 나사산	M12	조임 토크	M12: 0.8 - 1.2 Nm
장착 나사산	M 16 x 1.5	플러그 주기	500
접점 재질	구리 합금		

## 일반 정보

극 수	5	하우징 기본 재질	아연 주조
결선 나사산	M12	접점 재질	구리 합금
접점 표면	금 도금 니켈	장착 유형	후면 패널 장착
보호 등급	IP67, 스크류된 경우	플러그 주기	500

## 중요 참고 사항

## 참고 사항

## 분류

ETIM 8.0	EC003556	ETIM 9.0	EC003556
ETIM 10.0	EC003556	ECLASS 14.0	27-44-02-24
ECLASS 15.0	27-44-02-24		

## SAIFG-M12S-L-H11-M16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 도면

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 치수 도면

