

SAI-M12L-KSC-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



고객님의 주변 기기는 더 높은 전원 공급이 있어야 합니다. 당사의 신형 M12 플러그인 커넥터가 있으면 250 V 및 2 A 이상을 원활하게 공급할 수 있습니다. 컴팩트한 A, K, L, S, T 코딩 M12 플러그인 커넥트는 최대 630 V AC 또는 60 V DC 및 12 A의 전송을 위해 설계되었습니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | Crimp contact |
| 주문 번호 | 2530930000 |
| 유형 | SAI-M12L-KSC-0.75 |
| GTIN (EAN) | 4050118541045 |
| 수량 | 50 items |

SAI-M12L-KSC-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 길이 | 23.2 mm | 길이 (인치) | 0.9134 inch |
| 순중량 | 0.66 g | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

기술 데이터 맞춤형 플러그 커넥터

| | | | |
|--------|------|--------|----------|
| 접점 표면 | 금도금 | 결선 유형 | 크림프 결선 |
| 접점 재질 | Cu | 공칭 전압 | 63 V |
| 정격 전류 | 16 A | 플러그 주기 | 500 |
| 오염 심각도 | 3 | 접점 유형 | 수형(Male) |

일반 정보

| | | | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 결선 1 | M12 Contact | 결선 2 | Crimp |
| 접점 재질 | Cu | 접점 표면 | 금도금 |
| 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.75 mm ² | 와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 0.75 mm ² |
| 와이어 단면, 솔리드, 최소 | 0.75 mm ² | 와이어 단면, 솔리드, 최대 | 0.75 mm ² |
| 플러그 주기 | 500 | | |

표준


커넥터 표준 IEC 61076-2-111

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 | | |

도면

치수 도면



Pin

SAI-M12L-KSC-0.75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

Crimping tools



회전가공 접점(핀)용 압착공구

- 라쳇의 정교한 압착
- 오작동 시 풀림 기능
- 접점(단자)의 위치를 정확하게 지정할 수 있도록 하는 엔드 스톱 장치.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| 유형 | CTX CM 1.6/2.5 | 버전 | |
| 주문 번호 | 9018490000 | 압착 공구, 접점용 압착 공구, 0.14mm ² , 4mm ² , W 압착 | |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | | |
| 수량 | 1 ST | | |