

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



스크류로 결선하는 WIL-LED 조명 기구용 동작 감지기.
스위칭 시간 조정 가능.

일반 주문 데이터

주문 번호	2537720000
유형	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
수량	1 items

WIL-BM-SK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

기술 데이터

www.weidmueller.com

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

깊이	44	깊이 (인치)	1.7323 inch
높이	33 mm	높이 (인치)	1.2992 inch
너비	76 mm	폭 (인치)	2.9921 inch
순중량	29.04 g		

온도

작동 온도 -20 - 60

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	82a8bf14-9104-4ca4-ab0c-226d976fdcac

결선 데이터

결선 나사산	Terminal	결선	PIN 4: + (검은색), PIN 3: - (파란색)
--------	----------	----	--------------------------------

일반 기술 데이터

보호 등급	IP20						
지연 시간, 최소	1 min						
지연 시간, 최대	10 min						
감지 범위	<table border="1"> <tr> <td>최소</td> <td>0 m</td> </tr> <tr> <td>최대</td> <td>8 m</td> </tr> <tr> <td>구성 가능</td> <td>No</td> </tr> </table>	최소	0 m	최대	8 m	구성 가능	No
최소	0 m						
최대	8 m						
구성 가능	No						
감지 영역(각도)	120 °						

전기 데이터

정격 전압	24 V DC	정격 전류	< 6.0 A
-------	---------	-------	---------

분류

ETIM 8.0	EC000133	ETIM 9.0	EC000133
ETIM 10.0	EC000133	ECLASS 14.0	27-14-40-07
ECLASS 15.0	27-14-40-07		