

HDC XX6A03 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



일반 주문 데이터

주문 번호	2546830300
유형	HDC XX6A03 FMSRJ45-0300
GTIN (EAN)	4050118556681
수량	1 items

HDC XX6A03 FMSRJ45-0300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 221.76 g

온도

한계 온도 -30 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

일반 데이터

극 수	8	케이블 길이	3 m
코딩	X-코딩	접점 표면	Au(금)
전송 속도	10 Gbit/s	절연 저항	≥ 1000 MΩ
범주	Cat. 6A	공칭 전압	50 V
정격 전류	0.5 A	플러그 주기	≥ 100
오염 심각도	2	반대측 버전	수형
모듈측 버전	암형		

케이블 기술 사양

케이블 길이	3 m
외피 색상	녹색(RAL 6018)
차폐	예
할로겐	무할로겐
절연	폴리올레핀
외피 재질	PUR
컬러 코딩	흰색/파란색, 흰색/주황색, 흰색/녹색, 흰색/갈색
외경	직경 8.9 mm
외경	8.9 mm

분류

ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ETIM 10.0	EC002599	ECLASS 14.0	27-06-03-07
ECLASS 15.0	27-06-03-07		