

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







연질

개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

버전 	전원 모듈, 1000 V, 200 A, 극 수: 1, 크림프 결선, 수형, 필요한 플러그인 슬롯 개수: 1.5
주문 번호	<u>2548900000</u>
유형	HDC MHP 200 MC
GTIN (EAN)	4050118619287
수량	1 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-44-02-17

27-44-02-17

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
승인			
	c FL us		
ROHS	<u>준</u> 수		
UL File Number Search	 <u>UL 웹사이트</u>		
인증 번호(cURus)	E92202		
치수 및 중량			
깊이	34 mm	깊이 (인치)	1.3386 inch
높이 높이	60.3 mm	 높이 (인치)	2.374 inch
너비	21.85 mm	 폭 (인치)	0.8602 inch
<u> </u>	12 g	<u> </u>	0.0002 men
 온도			
한계 온도	-40 °C 125 °C		
	10 0 120 0		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재		
REACH SVHC	Potassium perfluorob	outane sulfonate 29420-49-3	
SCIP	1609748e-c278-4c9	9b-b3d1-e6215d2988cd	
PE 결선 데이터			
결선 유형 PE	모듈 프레임을 통한 스	그류	
버전			
탈피 길이, 정격 결선	19 mm	결선 유형	크림프 결선
전선 굵기, 최대	70 mm ²	 전선 굵기, 최소	25 mm ²
일반 데이터			
극수	1	UL 94 가연성 등급	V-0
절면 저항	10 ¹² Ω	플러그 주기	≥ 500
유형 오염 심각도	수형 3	 시된 제질	Ⅲ 폴리카보네이트, 유리 섬유
포함 음식포	3	기는 제일	글디グ모네이드, ㅠ디 దㅠ 강화
시리즈	ModuPlug	정격 전압(DIN EN 61984)	1000 V
UL/CSA에 따른 정격 전압	600 V	정격 임펄스 전압(DIN EN 61984)	8 kV
정격 전압(DIN EN 61984)	200 A	필요한 플러그인 슬롯 개수	1.5
분류			
ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC000438
ETIM 8.0	EC000438	ETIM 9.0	EC000438
		ECLASS 9.0	27-44-02-17
ETIM 10.0	EC000438	ECLASS 9.0	27-44-02-17
ECLASS 9.1	27-44-02-17	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-44-02-17

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-44-02-17

27-44-02-17

27-44-02-17







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com









HP 200 / IP65-Gehäuse / 4 Pole





HP 200 / IP65 housing / 4 poles





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

200 A 크림프 접점



크림프는 확실하고 안정적인 와이어 및 접점 간 전기적/기계적 결선을 제공합니다. 최적의 크림프 결선은 기밀(gas-tight)하고 부식에 강합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHP200 M 25	버전
주문 번호	2514860000	수형, 은색, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118528503	
수량	10 ST	
유형	HDC MHP200 M 35	버전
주문 번호	<u>2514870000</u>	수형, 은색, 35 mm²
GTIN (EAN)	4050118528510	
수량	10 ST	
유형	HDC MHP200 M 50	버전
유형 주문 번호	HDC MHP200 M 50 2514880000	버전 수형, 은색, 50 mm²
주문 번호	<u>2514880000</u>	
주문 번호 GTIN (EAN)	<u>2514880000</u> 4050118528527	
주문 번호 GTIN (EAN) 수량	2514880000 4050118528527 10 ST	수형, 은색, 50 mm²
주문 번호 GTIN (EAN) 수량 유형	2514880000 4050118528527 10 ST HDC MHP200 M 70	수형, 은색, 50 mm² 버전

접점 제거 공구



바이드ü뮬러는 다양한 압착공구, 접촉 제거 공구 및 광섬유 공구를 공급합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MHP200 REMOVAL TOOL 버전
주문 번호	<u>2617240000</u>
GTIN (EAN)	4050118705430
수량	1 ST

작성 날짜 26.11.2025 08:06:13 MEZ

카탈로그 상태 / 도면 4





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

전기 모듈



연질 개별 솔루션을 위한 4개의 모듈 사이즈로 공간을 상당히 절감해줍니다. 더욱 작아진 피치 역시 최적화된 디자인을 잘 말해줍니다.

일반 주문 데이터

유형 HDC MHP 200 FC 버전 주문 번호

2549260000 전원 모듈, 1000 V, 200 A, 극 수: 1, 크림프 결선, 암형(Female), 필요한

4050118558685 플러그인 슬롯 개수: 1.5

수량 1 ST

GTIN (EAN)