### **WQB 6 WTL 6/4 FF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 제품 이미지





전류 및 전압 변압기 배선 스프링 및 스크류 결선 기술을 특징으로 하는 당사의 개펴 테스트 단자대 블록은 전류와 전압, 전력을 안전하고 정교한 방식으로 측정하는 데 중요한 모든 변환 회로를 생성할 수 있도록 지원합니다.

#### 일반 주문 데이터

버전	점프바 (단자대), 스크류, 주황색, 41 A, 극 수: 6, 피치(mm)(P): 11.10, 절연: 예, 너비: 62.6 mm		
주문 번호	<u>2551490000</u>		
유형	WQB 6 WTL 6/4 FF		
GTIN (EAN)	4050118577648		
수량	10 items		

## **WQB 6 WTL 6/4 FF**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 기술 데이터

승인					
ROHS	<del></del> 준수				
치수 및 중량					
깊이	5 mm	깊이 (인치)	0.1968 inch		
<u>높이</u> 높이	29.32 mm	 높이 (인치)	1.1543 inch		
너비	62.6 mm	 폭 (인치)	2.4646 inch		
순중량	11.88 g		2. 10 10 11011		
온도					
보관 온도	-25 °C55 °C	주변 온도	-5 °C40 °C		
환경 제품 규정 준수					
Datic 조스 사네	조스 에이 미조계				
RoHS 준수 상태 REACH SVHC	준수, 예외 미존재 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음				
	0.1 Wt% 이성의 SVHC 없음 				
등급 데이터					
정격 전류	41 A				
시스템 사양					
버전	점프바				
일반					
극 수	6	설치 권고	직접 장착		
자재 데이터					
기본 재질	Wemid	컬러 코드	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~		
	vvenna	르니 ㅗㅡ	T 8 7		
추가 기술 데이터					
장착물 유형	스크류	설치 권고	직접 장착		
폭발 테스트 버전	 아니요	 장착 유형			
크기		0 1 110	<u></u> 11		
Latin com					
피치(mm)(P)	11.10 mm				
분류					
ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489		
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489		
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40		
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40		
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40		
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03		
ECLASS 15.0	27-25-03-03				

카탈로그 상태 / 도면 2