

UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



바이드물러의 u-view Eco 터치 패널은 탁월한 영상 품질을 제공하며 대부분의 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 포트폴리오는 4.3"에서 10.1"까지의 다양한 화면 사이즈와 저항성 터치스크린이 특징입니다. 모든 패널에는 Linux 운영 체제와 HTML5 지원 브라우저가 탑재되어 있으며, 일체형 키오스크 모드와 간편한 구성으로 웹 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 따라서 웹 기반 시각화 용도로 최적의 솔루션이며, u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web 등 다양한 웹서버 액세스에 적합합니다. 패널은 산업용 IP66 하우징을 채용한 평면 디자인이 특징입니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | web-compatible touch panel, Display size 10.1", resistive, Front protection IP66 |
| 주문 번호 | 2555790000 |
| 유형 | UV66-ECO-10-RES-W |
| GTIN (EAN) | 4050118566154 |
| 수량 | 1 items |

기술 데이터

승인

승인



| | |
|-----------------------|-------------------------|
| ROHS | 준수 |
| UL File Number Search | UL 웹사이트 |
| 인증 번호(cULus) | E512053 |

치수 및 중량

| | | | |
|----------|---------|----------|--------------|
| 깊이 | 36.8 mm | 깊이 (인치) | 1.4488 inch |
| 높이 | 190 mm | 높이 (인치) | 7.4803 inch |
| 너비 | 268 mm | 폭 (인치) | 10.5512 inch |
| 벽 두께, 최소 | 2 mm | 벽 두께, 최대 | 6 mm |
| 순중량 | 882 g | | |

온도

| | | | |
|-------|------------------------|-------|-----------------|
| 보관 온도 | -20 °C ... +85 °C | 작동 온도 | 0 °C ... +50 °C |
| 습도 | 10 ~ 95% 상대 습도, 비응결 | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|-----------------------|--------------------------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
| RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 7a, 7cI |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f |

시스템 데이터

| | | | |
|----------|---|-----------|----------------------------------|
| 메모리(RAM) | 1 GB | 운영 체제 | Linux + Browser (HTML5) |
| 메모리 | 16 MB | 뒷면 인터페이스 | 1x Ethernet 10/100 MBit/s (RJ45) |
| 프로세서 | Dual Core ARM® Cortex®-A9, 1 GHz, (GPU 2D / GPU 3D support) | 메모리 (플래시) | 4 GB |

일반 데이터

| | | |
|-------------|-------------------------|--------|
| 보호 등급 | IP66 | |
| 운영 체제 | Linux + Browser (HTML5) | |
| 전압 공급 범위 | 전압 유형 | DC |
| | 전압, 최소 | 20.4 V |
| | 전압, 최대 | 27.6 V |
| 전압 공급 | 24 V DC | |
| LCD 제외 MTBF | 72.25 a | |
| LCD 포함 MTBF | 5.29 a | |

장비

| | | | |
|--------------|------------------------|--------|-----------------------|
| 크기 | 10.1" | 해상도 | 1024 x 600 |
| 표시 가능한 색상의 수 | 16000000 M | 밝기(휘도) | 400 cd/m ² |
| 터치스크린 | 저항성 | 재질 표시 | 플라스틱 |
| 각도(수직) | Top: 70° / Bottom: 70° | 프레임 자재 | 플라스틱 |

기술 데이터

분류

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001412 | ETIM 9.0 | EC001412 |
| ETIM 10.0 | EC001412 | ECLASS 14.0 | 27-33-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-33-02-01 | | |


UV66-ECO-10-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

도면


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




| | LCD | A | B | C | D |
|-------------------|-------|-----|-----|------|---|
| UV66-ECO-4-RES-W | 4.3" | 126 | 95 | 26.6 | 5 |
| UV66-ECO-7-RES-W | 7" | 192 | 144 | 25.9 | 5 |
| UV66-ECO-10-RES-W | 10.1" | 272 | 194 | 28 | 5 |

Montageausschnitt / Panel cut-out



| | LCD | E (mm) | F (mm) |
|-------------------|-------|--------|--------|
| UV66-ECO-4-RES-W | 4.3" | 111 | 80 |
| UV66-ECO-7-RES-W | 7" | 175 | 127 |
| UV66-ECO-10-RES-W | 10.1" | 256 | 178 |

Montageabstände / Mounting distances



| X | Y | Z |
|---------|---------|---------|
| > 51 mm | > 51 mm | > 51 mm |

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

