

제품 이미지



바이드물러의 u-view 터치 패널은 탁월한 영상 품질을 제공하며 대부분의 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. 포트폴리오는 4.3"부터 21.5"까지 다양한 크기의 스크린을 지원하고 저항막식 및 정전용량식 터치스크린이 특징입니다. 모든 패널에는 Linux 운영 체제와 HTML5 지원 브라우저가 탑재되어 있으며, 일체형 키오스크 모드와 간편한 구성으로 웹 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 따라서 웹 기반 시각화 용도로 최적의 솔루션이며, u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web 등 다양한 웹서버 액세스에 적합합니다. 패널은 산업용 IP66 하우징을 채용한 평면 디자인이 특징입니다.

일반 주문 데이터

버전	web-compatible touch panel, Display size 7", resistive, Front protection IP66
주문 번호	2555810000
유형	UV66-BAS-7-RES-W
GTIN (EAN)	4050118566178
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2025-03-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	

UV66-BAS-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	40 mm	깊이 (인치)	1.5748 inch
높이	147.6 mm	높이 (인치)	5.811 inch
너비	204 mm	폭 (인치)	8.0315 inch
벽 두께, 최소	2 mm	벽 두께, 최대	6 mm
순중량	1200 g		

온도

보관 온도	-20 °C ... +60 °C	작동 온도	0 °C ... +50 °C
습도	80 % 상대 습도(비응축)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

시스템 데이터

메모리(RAM)	1 GB	인터페이스	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (호스트), 1 x 직렬 RS-232/RS-485/RS-422
운영 체제	Linux + Browser (HTML5)	메모리	16 MB
뒷면 인터페이스	2 x USB 2.0 (호스트), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x 직렬 RS-232/RS-485/RS-422	프로세서	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite
메모리 (플래시)	8 GB		

일반 데이터

보호 등급	IP66	
운영 체제	Linux + Browser (HTML5)	
전압 공급 범위	전압 유형	DC
	전압, 최소	18 V
	전압, 최대	36 V
전압 공급	24 V DC	

장비

크기	7"	해상도	800 x 480
표시 가능한 색상의 수	16000000 M	밝기(휘도)	500 cd/m ²

기술 데이터

터치스크린	저항성	재질 표시	플라스틱
각도(수평)	좌: 70° / 우: 70°	각도(수직)	상: 70° / 하: 60°
프레임 자재	금속		

분류

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-BAS-7-RES-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

도면


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

