

제품 이미지



바이드물러의 u-view Advanced 터치 패널은 탁월한 영상 품질을 제공하며 대부분의 산업 환경에서 사용할 수 있습니다. 이 포트폴리오는 7"에서 21.5"까지 다양한 화면 사이즈가 특징으로, 스와이프 제스처와 글러브 작동을 지원하는 고해상도 정전용량식 터치스크린이 탑재되어 있습니다. 모든 패널에는 Linux 운영 체제와 HTML5 지원 브라우저가 탑재되어 있으며, 일체형 키오스크 모드와 간편한 구성으로 웹 애플리케이션에 최적화되어 있습니다. 따라서 웹 기반 시각화 용도로 최적의 솔루션이며, u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web 등 다양한 웹서버 액세스에 적합합니다. 패널은 산업용 IP66 하우징을 채용한 평면 디자인이 특징입니다.

일반 주문 데이터

버전	web-compatible touch panel, Display size 15.6", MultiTouch, Capacitive, Front protection IP66
주문 번호	2555850000
유형	UV66-ADV-15-CAP-W
GTIN (EAN)	4050118566215
수량	1 items
배송 상태	향후에는 이 품목을 더 이상 사용할 수 없습니다.
이용가능 기간	2023-03-31T00:00:00+02:00
대체용 제품	UV66-ADV-15-CAP-W-V2

UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cULus)	E141197

치수 및 중량

깊이	49 mm	깊이 (인치)	1.9291 inch
높이	267 mm	높이 (인치)	10.5118 inch
너비	433 mm	폭 (인치)	17.0472 inch
벽 두께, 최소	2 mm	벽 두께, 최대	6 mm
순중량	3300 g		

온도

보관 온도	-20 °C ... +60 °C	작동 온도	0 °C ... +50 °C
습도	80 % 상대 습도(비응축)		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	c67eaff0-dbf6-4589-ba08-8f513fc6ba7f

시스템 데이터

메모리(RAM)	1 GB	인터페이스	2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 2 x USB 2.0 (호스트), 1 x 직렬 RS-232/RS-485/RS-422
운영 체제	Linux + Browser (HTML5)	뒷면 인터페이스	2 x USB 2.0 (호스트), 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45), 1 x 직렬 RS-232/RS-485/RS-422
프로세서	ARM Cortex A9 1 GHz NXP® i.MX6 DualLite	메모리 (플래시)	8 GB

일반 데이터

보호 등급	IP66	
운영 체제	Linux + Browser (HTML5)	
전압 공급 범위	전압 유형	DC
	전압, 최소	18 V
	전압, 최대	36 V
전압 공급	24 V DC	

장비

크기	15.6"	해상도	1366 x 768
표시 가능한 색상의 수	16 M	밝기(휘도)	400 cd/m ²

기술 데이터

터치스크린	MultiTouch, 용량성	재질 표시	유리
각도(수평)	좌: 85° / 우: 85°	각도(수직)	상: 80° / 하: 80°
프레임 자재	금속		

분류

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		


UV66-ADV-15-CAP-W

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

도면


www.weidmueller.com

Maße (mm) / Dimensions (mm)




	LCD	A	B	C	D
UV66-BAS-7-RES-W	7"	204	147.6	40	5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	293	201.5	49	5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	204	147.6	40	4
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	293	201.5	48	5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	433	267	49	6

Montageausschnitt / Panel cut-out



	LCD	E (mm)	F (mm)
UV66-BAS-7-RES-W	7"	197	140.5
UV66-BAS-10-RES-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-7-CAP-W	7"	197	140.5
UV66-ADV-10-CAP-W	10.1"	285	193.5
UV66-ADV-15-CAP-W	15.6"	410	285

Montageabstände / Mounting distances



X	Y	Z
> 15 mm	> 50 mm	> 100 mm

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

