

제품 이미지



similar to the product

CMA-CTM 7 시리즈 미니 전류 변압기는 유도형 전류 변압기로, 원형 1차 컨덕터용 변압기 원칙에 따라 설계된 제품입니다. CMA-CTM 7 시리즈 전류 변압기는 유지보수가 필요 없고 32A부터 64A 범위에서 1차 전류를 측정하도록 설계된 제품입니다. 이 전류는 2차측에서 최대 1A의 전류로 변환됩니다. 크기가 작아 상 분리가 17.5mm인 3상 회로 차단기 내 사용 용도로 이상적입니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|--|
| 버전 | 1차 전류: 50 A, 2차 전류 최대값: 1 A, 부하: 0.4 VA, 공차 등급: 1, 닫힌 전류 변압기 |
| 주문 번호 | 2556030000 |
| 유형 | CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 |
| GTIN (EAN) | 4050118566406 |
| 수량 | 1 items |
| 제조업체 | MBS AG |

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|---------|---------|-------------|
| 깊이 | 19 mm | 깊이 (인치) | 0.748 inch |
| 높이 | 46.5 mm | 높이 (인치) | 1.8307 inch |
| 너비 | 27.5 mm | 폭 (인치) | 1.0827 inch |
| 순중량 | 64 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|---------------|
| 보관 온도 | -25 °C...70 °C | 작동 온도 | -5 °C...50 °C |
|-------|----------------|-------|---------------|

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

기술 속성

| | | | |
|--------|-------|--------------|-----------|
| 절연 등급 | E | 열정격 연속 전류 I열 | 1.0 x I공칭 |
| 공칭 주파수 | 50 Hz | | |

라이브 컨덕터의 치수

| | | | |
|--------|----------|----------|---------|
| 도체의 유형 | 절연 도체 한정 | 라운드형 컨덕터 | 7.60 mm |
| 설치 위치 | 실내용 | | |

전기적 속성

| | | | |
|-------|--------|-------|---------|
| 공차 등급 | 1 | 2차 전류 | 0...1 A |
| 부하 | 0.4 VA | 1차 전류 | 50 A |

절연 조정

| | | | |
|----|--------------------------------------|-------|---|
| 표준 | IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012 | 공차 등급 | 1 |
|----|--------------------------------------|-------|---|

분류




| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002048 | ETIM 9.0 | EC002048 |
| ETIM 10.0 | EC002048 | ECLASS 14.0 | 27-21-09-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-21-09-02 | | |

CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



미니 전류 변압기



CMA-CTM 7 시리즈 미니 전류 변압기는 유도형 전류 변압기로, 원형 1차 컨덕터용 변압기 원칙에 따라 설계된 제품입니다. CMA-CTM 7 시리즈 전류 변압기는 유지보수가 필요 없고 32A부터 64A 범위에서 1차 전류를 측정하도록 설계된 제품입니다. 이 전류는 2차측에서 최대 1A의 전류로 변환됩니다. 크기가 작아 상 분리가 17.5mm인 3상 회로 차단기 내 사용 용도로 이상적입니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----|--|
| 유형 | CMA-CTM-7-SNAP-ON | 버전 | |
| 주문 번호 | 2525160000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118536522 | | |
| 수량 | 1 ST | | |