

제품 이미지

조정식 점프바

점프바의 유연성을 높여주세요. TERMSERIES CROSS-CONNECTION(TCC)은 폴 최대 51개까지 교차 결선을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 플러그 연결 가능한 폴의 최대 개수가 32개로 늘었습니다. 스트립 소재는 필요한 길이에 맞춰 매우 쉽게 줄일 수 있습니다. 점프바는 취급이 간편하고 가시성이 뛰어나 뿐 아니라 범용 연결이 가능합니다. 추가 망이 있어 조립 과정에서 스프링이 변형되는 것을 방지합니다.

- 51개 폴과 개별적으로 조정 가능한 교차 결선
- 스프링 변형을 방지하는 추가 바
- 교차 결선 늘림 - 최대 32개 폴까지 가능
- 진동 내성

일반 주문 데이터

버전	TERMSERIES, 점프바
주문 번호	2556350000
유형	TCC 6.4/2 OR
GTIN (EAN)	4050118566826
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	4.8 mm	깊이 (인치)	0.189 inch
높이	13.1 mm	높이 (인치)	0.5157 inch
너비	9.8 mm	폭 (인치)	0.3858 inch
순중량	0.37 g		

온도

보관 온도	-40 °C...85 °C	주변 온도	-40 °C...60 °C
작동 온도			

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 미존재
REACH SVHC	0.1 wt% 이상의 SVHC 없음

점프바 데이터

정격 전압	300 V	정격 전류	17.5 A
절연	Yes	접촉 보호	예
컬러 코드	주황색	교차 연결된 단자대 개수	2
극 수	2	피치(mm)(P)	6.40 mm
장착 유형	플러그	버전	길이에 맞춰 절단 불가

정격 데이터 UL

정격 전류(UL)	10 A
-----------	------

일반 데이터

버전	길이에 맞춰 절단 불가	
컬러 코드	주황색	
UL94 가연성 등급 구성요소	구성요소	하우징
	UL94 가연성 등급	V-0

절연 조정

정격 전압	300 V
-------	-------

결선 데이터

피치(mm)(P)	6.40 mm
-----------	---------

분류

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ETIM 10.0	EC002586	ECLASS 9.1	27-37-16-92
ECLASS 10.0	27-37-16-92	ECLASS 11.0	27-37-16-92
ECLASS 12.0	27-37-16-92	ECLASS 13.0	27-37-16-92
ECLASS 14.0	27-37-16-92	ECLASS 15.0	27-37-16-92

Dimensional drawing

유형 코드