


제품 이미지



조정식 점프바

점프바의 유연성을 높여주세요. TERMSERIES CROSS-CONNECTION(TCC)은 폴 최대 51개까지 교차 결선을 개별적으로 조정할 수 있습니다. 플러그 연결 가능한 폴의 최대 개수가 32개로 늘었습니다. 스트립 소재는 필요한 길이에 맞춰 매우 쉽게 줄일 수 있습니다. 점프바는 취급이 간편하고 가시성이 뛰어나 뿐 아니라 범용 연결이 가능합니다. 추가 망이 있어 조립 과정에서 스프링이 변형되는 것을 방지합니다.

- 51개 폴과 개별적으로 조정 가능한 교차 결선
- 스프링 변형을 방지하는 추가 바
- 교차 결선 늘림 - 최대 32개 폴까지 가능
- 진동 내성

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | TERMSERIES, 점프바 |
| 주문 번호 | 2556450000 |
| 유형 | TCC 6.4/51 BL |
| GTIN (EAN) | 4050118566963 |
| 수량 | 10 items |

기술 데이터

승인

| | |
|------|----|
| ROHS | 준수 |
|------|----|

치수 및 중량

| | | | |
|-----|----------|---------|--------------|
| 깊이 | 4.8 mm | 깊이 (인치) | 0.189 inch |
| 높이 | 13.1 mm | 높이 (인치) | 0.5157 inch |
| 너비 | 323.4 mm | 폭 (인치) | 12.7323 inch |
| 순중량 | 12 g | | |

온도

| | | | |
|-------|----------------|-------|----------------|
| 보관 온도 | -40 °C...85 °C | 주변 온도 | -40 °C...60 °C |
| 작동 온도 | | | |

환경 제품 규정 준수

| | |
|------------|---------------------|
| RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
| REACH SVHC | 0.1 wt% 이상의 SVHC 없음 |

점프바 데이터

| | | | |
|-------|-------|---------------|--------------|
| 정격 전압 | 300 V | 정격 전류 | 17.5 A |
| 절연 | Yes | 접촉 보호 | 예 |
| 컬러 코드 | 파란색 | 교차 연결된 단자대 개수 | 32 |
| 극 수 | 51 | 피치(mm)(P) | 6.40 mm |
| 장착 유형 | 플러그 | 버전 | 길이에 맞춰 절단 가능 |

정격 데이터 UL

| | |
|-----------|------|
| 정격 전류(UL) | 10 A |
|-----------|------|

일반 데이터

| | | |
|------------------|--------------|-----|
| 버전 | 길이에 맞춰 절단 가능 | |
| 컬러 코드 | 파란색 | |
| UL94 가연성 등급 구성요소 | 구성요소 | 하우징 |
| | UL94 가연성 등급 | V-0 |

절연 조정

| | |
|-------|-------|
| 정격 전압 | 300 V |
|-------|-------|

결선 데이터


| | |
|-----------|---------|
| 피치(mm)(P) | 6.40 mm |
|-----------|---------|

분류


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002586 | ETIM 9.0 | EC002586 |
| ETIM 10.0 | EC002586 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-92 | | |

도면

제품 이미지



Dimensional drawing



기타

Type code TERMSERIES accessories



유형 코드

TCC 6.4/51 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

절단 공구



최대 외경 8 mm, 12 mm, 14 mm 및 22 mm 컨덕터용 절단 공구. 블레이드의 특수 기하학적 구조로 인해 최소한의 물리적 힘으로 구리 및 알루미늄 컨덕터를 핀칭 없이 절단할 수 있습니다. 이 절단 공구(KT 8~KT 22)는 VDE 및 GS 시험을 통과한 EN/IEC 60900 규격의 보호 절연(최대 1,000V)도 제공합니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| 유형 | KT 14 | 버전 | |
| 주문 번호 | 1157820000 | 절단 공구, 한손으로 사용할 수 있는 절단 공구 | |
| GTIN (EAN) | 4032248945344 | | |
| 수량 | 1 ST | | |

점프바용 절단 및 노칭 공구



- 바이드물러 Z-시리즈 점프바용
- WQV 2.5 ~ WQV 35 점프바용
- 단자대 WSI 6의 점프바 윈도우용

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|--|
| 유형 | KT ZQV | 버전 | |
| 주문 번호 | 9002170000 | Cutting tool for one-hand operation | |
| GTIN (EAN) | 4032248291670 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | WAW 1 NEUTRAL | 버전 | |
| 주문 번호 | 9004500000 | Miscellaneous tools | |
| GTIN (EAN) | 4008190053925 | | |
| 수량 | 1 ST | | |