



IP65

금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다.

빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다.

하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다.

레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

버전	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커풀링 하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M 32
주문 번호	2559880000
유형	HDC 24B KBU 2M32G N
GTIN (EAN)	4050118676761
수량	1 items

기술 데이터

승인

승인



ROHS	준수
UL File Number Search	UL 웹사이트
인증 번호(cURus)	E92202

치수 및 중량

깊이	57 mm	깊이 (인치)	2.2441 inch
높이	65 mm	높이 (인치)	2.5591 inch
너비	57 mm	폭 (인치)	2.2441 inch
길이	163 mm	길이 (인치)	6.4173 inch
순중량	296 g		

온도

한계 온도 -40 °C ... 125 °C

환경 제품 규정 준수

REACH SVHC		
화학 내성	Lead 7439-92-1	
	물질	아세톤
	화학 내성	조건부 내성
	물질	석유 시추
	화학 내성	내성
	물질	디젤
	화학 내성	내성
	물질	에틸 알코올
	화학 내성	내성
	물질	변속기 오일
	화학 내성	내성
	물질	유압유
	화학 내성	내성
	물질	냉각수
	화학 내성	내성
	물질	석유 벤젠
	화학 내성	내성
	물질	땀
	화학 내성	내성
	물질	프리미엄 휘발유
	화학 내성	조건부 내성
	물질	물
	화학 내성	내성
	물질	UV
	화학 내성	불안정
	물질	오존
화학 내성	불안정	

버전

케이블 엔트리 사이즈	M 32	상단부/하단부/리드	하부
커버	커버 미포함	상단 케이블 인입 수	2

HDC 24B KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

측면 케이블 인입 수	0	하우징 디자인	커플링 하우징
잠금 시스템 디자인	하단 측면의 측면 록킹 클램프	설계	표준
설치 사이즈	8	케이블 인입	w. 스레드
유형	커플링 확장	클램프 버전	사이드 록킹 클램프
실링	NBR	컬러(RAL)	RAL 7035
BG	8	ModuPlug®에 적합함	아니요

일반 데이터

표면 마감	파우더 코팅	보호 등급	IP65, 삽입됨 상태
-------	--------	-------	--------------

크기

케이블 인입	w. 스레드	폭 하우징 C	57 mm
폭 베이스 C1	57 mm	하우징 B의 높이	65 mm
베이스 B1의 높이	65 mm		

분류


ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

도면

제품 이미지



도면



액세서리

커버



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B DODQ 4B0	버전
주문 번호	1665630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 하우징
GTIN (EAN)	4008190422653	하단부용 커버, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리
수량	1 ST	사이즈: none

HDC 24B KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

벌크헤드 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B ABU	버전
주문 번호	1212400000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4008190083939	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none
유형	HDC 24B ABU N	버전
주문 번호	2488600000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 벌크헤드
GTIN (EAN)	4050118541533	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈:
수량	1 ST	none

커플링 후드



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그립감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B KBU 1M25G	버전
주문 번호	1787920000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4032248205363	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B KBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661720000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커플링
GTIN (EAN)	4008190418274	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21

HDC 24B KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

유형	HDC 24B KBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661730000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커풀링
GTIN (EAN)	4008190418281	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D KBU 1M32G	버전
주문 번호	1786960000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커풀링
GTIN (EAN)	4032248204205	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D KBU 1PG29G	버전
주문 번호	1661810000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 커풀링
GTIN (EAN)	4008190418359	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29

베이스 하우징



금형 주조한 특수 합금과 멀티 레이어 표면 실링 처리가 HDC 하우징을 완벽하게 보호합니다. 빈틈없이 설계된 인터록 시스템은 스테인리스 스틸로 제작되었습니다. 따라서 제품 수명이 길 뿐만 아니라 부식과 충격에 강합니다. 하우징 인터록 시스템은 통합 안전을 제공합니다. 특허를 받은 바이드물러의 고유한 스프링 시스템은 하우징 인터록에 안전한 그림감을 제공하고 인터록 시스템이 실수로 열리지 않도록 방지합니다. 레이저 마킹을 활용하면 쉽고 빠르게 마킹할 수 있습니다. 각 하우징 제품을 신속하게 지정하고 배치할 수 있도록 레이저 마킹을 통해 각 하우징을 영구적으로 라벨링합니다. 바이드물러 RockStar® IP 65 / NEMA 타입 4X 하우징 - IP 65 보호 등급의 산업용 하우징을 위한 1차적 선택.

일반 주문 데이터

유형	HDC 24B SBU 1M25G	버전
주문 번호	1901150000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248521258	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1M25G N	버전
주문 번호	2560960000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118673227	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 1PG21G	버전
주문 번호	1661510000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418069	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 1PG21G N	버전
주문 번호	2560750000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676747	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 24B SBU 2M25G	버전
주문 번호	1787870000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입됨 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248205318	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25

HDC 24B KBU 2M32G N

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

대응물

유형	HDC 24B SBU 2PG21G	버전
주문 번호	1661520000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418076	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 24B SBU 2M25G N	버전
주문 번호	2560970000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118676730	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, 표준, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M25G	버전
주문 번호	1904340000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585601	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 1M32G	버전
주문 번호	1904350000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248585298	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 1M32G N	버전
주문 번호	2561050000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680195	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M25G	버전
주문 번호	1786890000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204137	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	25
유형	HDC 64D SBU 2M25G N	버전
주문 번호	2561060000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118680508	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G	버전
주문 번호	1786880000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4032248204120	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2M32G N	버전
주문 번호	2550540000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4064675005087	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32
유형	HDC 64D SBU 2PG21G	버전
주문 번호	1661590000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418144	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	21
유형	HDC 64D SBU 2PG29G	버전
주문 번호	1661630000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4008190418182	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: PG
수량	1 ST	29
유형	HDC 64D SBU 2PG29G N	버전
주문 번호	2560790000	HDC 인클로저, 설치 사이즈: 8, 보호 등급: IP65, 삽입된 상태, 베이스
GTIN (EAN)	4050118894103	하우징, 하단 측면의 측면 록킹 클램프, high, 케이블 엔트리 사이즈: M
수량	1 ST	32