


**IE-PS-SCRJ1-POF-QA**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-24에 따른 FO  
SC-RJ 플러그인 커넥터

**일반 주문 데이터**

버전	FO 플러그 재연결형, 플러그 인서트 SCRJ, POF, IP20
주문 번호	<a href="#">2564950000</a>
유형	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
수량	10 items

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	51 mm	깊이 (인치)	2.0079 inch
높이	14.7 mm	높이 (인치)	0.5787 inch
너비	8.95 mm	폭 (인치)	0.3524 inch
순중량	13 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...80 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 인서트 SCRJ, POF
컬러 코드	노란색, 검정	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	장착 유형	스크류 장착
보호 등급	IP20	플러그 주기	1000
파이버 유형	POF	삽입 손실	≤ 1.0 dB
결선 1	SCRJ	결선 2	스크류
케이블 인발력, 최소	100 N	단일 컨덕터 직경, 최소	2.1 mm
하우징 재질, 인서트	아연 주조, 니켈 도금	압력 스프링 재질	스테인레스 스틸
페룰 재질	양은	먼지 방지 캡 재질	TPE
단일 컨덕터 직경, 최대	2.3 mm	크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-24	응용 분야별 통신 케이블 설비	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918, 초안 02.2007
--------	--------------	------------------	--

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

액세서리

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다. 바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전	
주문 번호	<a href="#">1208910000</a>	전기 가위	
GTIN (EAN)	4032248990085		
수량	1 ST		

...폴리머 광섬유(POF) 사용 광섬유 케이블용 공구용



POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용 압착 및 탈피공구

일반 주문 데이터

유형	HTX-IE-POF-QA	버전	
주문 번호	<a href="#">2602860000</a>		
GTIN (EAN)	4050118615043		
수량	1 ST		