


IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



전선 외부 직경 2.6 - 3 mm용, IEC 61754-24에 따른 FO
SC-RJ 플러그인 커넥터

일반 주문 데이터

버전	FO 플러그 재연결형, 플러그 인서트 SCRJ, POF, IP20
주문 번호	2564950000
유형	IE-PS-SCRJ1-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574654
수량	10 items

IE-PS-SCRJ1-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

ROHS 준수

치수 및 중량

깊이	51 mm	깊이 (인치)	2.0079 inch
높이	14.7 mm	높이 (인치)	0.5787 inch
너비	8.95 mm	폭 (인치)	0.3524 inch
순중량	13 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-20 °C...80 °C
설치 온도	습도	0 ~ 93 % 상대 습도

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

굽힘 방지 슬리브 재질	TPE	품목 설명	플러그 인서트 SCRJ, POF
컬러 코드	노란색, 검정	하우징 기본 재질	PC UL 94 V0
습도	0 ~ 93 % 상대 습도	장착 유형	스크류 장착
보호 등급	IP20	플러그 주기	1000
파이버 유형	POF	삽입 손실	≤ 1.0 dB
결선 1	SCRJ	결선 2	스크류
케이블 인발력, 최소	100 N	단일 컨덕터 직경, 최소	2.1 mm
하우징 재질, 인서트	아연 주조, 니켈 도금	압력 스프링 재질	스테인레스 스틸
페룰 재질	양은	먼지 방지 캡 재질	TPE
단일 컨덕터 직경, 최대	2.3 mm	크림프 배럴 재질	구리, 니켈 도금

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-24	응용 분야별 통신 케이블 설비	ISO / IEC 11801:2002, EN50173-1:2007, ISO / IEC 24702:2006, DIN EN 61918, 초안 02.2007
--------	--------------	------------------	--

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

액세서리

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다. 바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전	
주문 번호	1208910000	Electrician's scissors	
GTIN (EAN)	4032248990085		
수량	1 ST		

...폴리머 광섬유(POF) 사용 광섬유 케이블용 공구용



POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용 압착 및 탈피공구

일반 주문 데이터

유형	HTX-IE-POF-QA	버전	
주문 번호	2602860000		
GTIN (EAN)	4050118615043		
수량	1 ST		