

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



플러그인 커넥터 ver.1 / 4 / 14용 FO SC 인서트

일반 주문 데이터

버전	SC 인서트, 플러그 SCRJ, POF, 재연결형
주문 번호	2564960000
유형	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
수량	10 items

기술 데이터

승인

ROHS	준수
------	----

치수 및 중량

깊이	56 mm	깊이 (인치)	2.2047 inch
높이	10.5 mm	높이 (인치)	0.4134 inch
너비	13.2 mm	폭 (인치)	0.5197 inch
순중량	1.6 g		

온도

보관 온도	작동 온도	-40 °C...70 °C
설치 온도		

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

일반 데이터

품목 설명	플러그 SCRJ, POF, 재연결형	컬러 코드	기타
하우징 기본 재질	PA 66	외피 직경, 최대	8 mm
외피 직경, 최소	5 mm	장착 유형	스크류 장착
보호 등급	IP67(하우징 미포함)	플러그 주기	≥ 500
구성	variant 1, 4 및 14 하우징용 커넥터 및 플랜지 인서트	파이버 유형	POF
삽입 손실	≤ 1.0 dB	결선 1	SCRJ
결선 2	스크류	단일 커넥터 직경, 최소	2.1 mm
페룰 재질	Arcap	먼지 방지 캡 재질	TPE
단일 커넥터 직경, 최대	2.3 mm		

일반 표준

커넥터 표준	IEC 61754-24
--------	--------------

분류

ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ETIM 10.0	EC001122	ECLASS 14.0	19-17-01-22
ECLASS 15.0	19-17-01-22		

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

...폴리머 광섬유(POF) 사용 광섬유 케이블용 공구용



POF(Polymer Optical Fiber)의 광섬유 접점(단자) 처리용 압착 및 탈피공구

일반 주문 데이터

유형	HTX-IE-POF-QA	버전	
주문 번호	2602860000		
GTIN (EAN)	4050118615043		
수량	1 ST		

더스트 캡



먼지 및 오염 물질로부터 디바이스 보호

일반 주문 데이터

유형	IE-PP-V14P	버전	
주문 번호	1058280000	플러그 하우징 보호 캡	
GTIN (EAN)	4032248799374		
수량	10 ST		

가위



바이드물러에서는 구리 또는 알루미늄 케이블 절단용 전문 공구를 생산합니다. 여기에는 단면적이 작은 케이블을 비롯해 큰 직경의 케이블도 절단할 수 있는 광범위한 절단기가 포함됩니다. 특수 설계된 절단기 형태는 필요한 노력을 최소화합니다. 바이드물러는 자사의 광범위한 절단기를 통해 전문 케이블 작업의 모든 요건을 충족합니다.

일반 주문 데이터

유형	SCISSORS KEVLAR	버전	
주문 번호	1208910000	전기 가위	
GTIN (EAN)	4032248990085		
수량	1 ST		

공구



- 특수 절연재를 사용하는 연선 및 강선
- 각 산업 부문용 고품질 탈피(항공 산업 요건 충족)
- 특수한 형태의 블레이드로 특수 절연재/도체 조합 탈피 가능
- 엔드 스톱 장치를 통해 탈피 길이 조정 가능
- 탈피 유닛을 교체할 수 있어 기능이 높음
- 탈피 품질이 고름
- 도체가 손상되지 않음
- 견고한 설계로 높은 내구성과 안정성
- 통합 절단 기능

일반 주문 데이터

유형	MULTI-STRIPAX IE-POF	버전	
주문 번호	1208880000	공구, 탈피 및 절단 공구	
GTIN (EAN)	4032248990276		
수량	1 ST		