

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
 활성화된 도구부터 Cat.까지 #5D 코딩 및 Cat.#6개의
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
 이상적입니다.

일반 주문 데이터

| | |
|------------|----------------------------|
| 버전 | 크림프 접점 |
| 주문 번호 | 2565900000 |
| 유형 | HDC MBUS4 M AWG22-20 |
| GTIN (EAN) | 4050118575453 |
| 수량 | 100 items |

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0.33 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태 준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

| | | | |
|-------------|---------------------|--------------|----------------------|
| 접점 직경, 수형 Ø | 1 mm | 탈피 길이, 정격 결선 | 4.5 mm |
| 결선 유형 | 크림프 결선 | 버전 인서트 | MBUS |
| 전선 굵기, 최대 | 0.5 mm ² | 전선 굵기, 최소 | 0.34 mm ² |
| 표면 마감 | 골드 | 플러그 주기 | ≤ 100 |
| 유형 | 수형 | 기본 재질 | 구리 합금 |
| 시리즈 | ModuPlug | 생산 방법 | 회전됨 |
| 접점 재료 | 구리 합금 | | |

일반 데이터

| | | | |
|-------|-----|--------|------------|
| 접점 표면 | 금도금 | 전송 속도 | 100 MBit/s |
| 정격 전류 | 4 A | 플러그 주기 | ≤ 100 |
| 유형 | 수형 | | |

분류



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC MBUS4 M AWG22-20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:
 활성화된 도구부터 Cat.까지#5D 코딩 및 Cat.#6개의
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에
 이상적입니다.

일반 주문 데이터

| | | | |
|------------|----------------------------|-------------|--|
| 유형 | HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2592680000 | 압착 공구용 로케이터 | |
| GTIN (EAN) | 4050118603781 | | |
| 수량 | 1 ST | | |
| 유형 | HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 | 버전 | |
| 주문 번호 | 2592650000 | 접점용 압착 공구 | |
| GTIN (EAN) | 4050118603774 | | |
| 수량 | 1 ST | | |