

**HDC MBUS8 F AWG26-24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:  
 활성화된 도구부터 Cat.까지 #5D 코딩 및 Cat. #6개의  
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은  
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여  
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에  
 이상적입니다.

**일반 주문 데이터**

버전	Crimp contact
주문 번호	<a href="#">2565950000</a>
유형	HDC MBUS8 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575804
수량	100 items

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	0.6 mm	탈피 길이, 정격 결선	4 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	MBUS
전선 굵기, 최대	0.25 mm <sup>2</sup>	전선 굵기, 최소	0.14 mm <sup>2</sup>
표면 마감	골드	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	기본 재질	구리 합금
시리즈	ModuPlug	생산 방법	회전됨
접점 재료	구리 합금		

일반 데이터

접점 표면	금도금	전송 속도	10 Gbps
정격 전류	0.5 A	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)		

분류



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

도면

[www.weidmuller.com](http://www.weidmuller.com)



HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구



현장 데이터 배선을 위한 포괄적인 포트폴리오:  
 활성화된 도구부터 Cat.까지#5D 코딩 및 Cat.#6개의  
 코딩 커넥터와 견고한 차폐 슬리브. 이러한 구성품은  
 현장에서 조립 가능한 안정적인 데이터 연결을 구현하여  
 산업용 애플리케이션, 신속한 설치 및 최대 유연성에  
 이상적입니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	<a href="#">2592680000</a>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	<a href="#">2592650000</a>	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
수량	1 ST	