

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Crimp contact
주문 번호	2565950000
유형	HDC MBUS8 F AWG26-24
GTIN (EAN)	4050118575804
수량	100 items

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



RoHS

준수

치수 및 중량

순중량

0 g

온도

한계 온도

-40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태

준수, 예외 존재

RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø

0.6 mm

탈피 길이, 정격 결선

4 mm

결선 유형

크림프 결선

버전 인서트

MBUS

전선 굽기, 최대

0.25 mm²

전선 굽기, 최소

0.14 mm²

표면 마감

골드

플러그 주기

≥ 500

유형

암형(Female)

기본 재질

구리 합금

시리즈

ModuPlug

생산 방법

회전됨

접점 재료

구리 합금

일반 데이터

접점 표면

금도금

전송 속도

10 Gbps

정격 전류

0.5 A

플러그 주기

≥ 500

유형

암형(Female)

분류

ETIM 8.0

EC000796

ETIM 9.0

EC000796

ETIM 10.0

EC000796

ECLASS 14.0

27-44-02-04

ECLASS 15.0



27-44-02-04

HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

도면



HDC MBUS8 F AWG26-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



소형

새로운 2풀 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	2592680000	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	2592650000	Crimping tool for contacts
GTIN (EAN)	4050118603774	
수량	1 ST	