

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Crimp contact
주문 번호	<u>2565960000</u>
유형	HDC MBUS8 M AWG22
GTIN (EAN)	4050118575811
수량	100 items



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인			
인증	CE		
ROHS	준수		
치수 및 중량			
순중량	0 g		
<u> </u>			
한계 온도	-40 °C 90 °C		
환경 제품 규정 준수			
RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재		
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e	-8bdf-87c27ee10e40	
일반 데이터			
저저 지거 스청 ৫	0.0	타리기이 저건 건사	A
접점 직경, 수형 Ø 결선 유형	0.6 mm 크림프 결선	 탈피 길이, 정격 결선 버전 인서트	4 mm
			MBUS
전선 굵기, 최대	0.34 mm ²	표면 마감	골드
플러그 주기	≥ 100	유형	수형
기본 재질	구리 합금	시리즈	ModuPlug
생산 방법	회전됨	접점 재료	구리 합금
일반 데이터			
접점 표면	금도금	전송 속도	10 Gbps
=	0.5 A	 플러그 주기	≥ 100
	 수형		55
분류			
ETIM 0.0	E0000703	ETIM 7.0	F0000=00
ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
TIM 10.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
TIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
CLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
	27 44 02 04		

ECLASS 15.0

카탈로그 상태 / 도면 2

27-44-02-04







Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

액세서리

공구



수형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모두를 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	버전
주문 번호	<u>2592680000</u>	Locator for crimping tool
GTIN (EAN)	4050118603781	
수량	1 ST	
유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전
유형 주문 번호	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0 2592650000	버전 Crimping tool for contacts
	, ,	
주문 번호	2592650000	