

HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

버전	Crimp contact
주문 번호	2565970000
유형	HDC MBUS8 F AWG22
GTIN (EAN)	4050118575828
수량	100 items

HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

기술 데이터

승인

승인



ROHS 준수

치수 및 중량

순중량 0 g

온도

한계 온도 -40 °C ... 90 °C

환경 제품 규정 준수

RoHS 준수 상태	준수, 예외 존재
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

일반 데이터

접점 직경, 수형 Ø	0.6 mm	탈피 길이, 정격 결선	4 mm
결선 유형	크림프 결선	버전 인서트	MBUS
전선 굵기, 최대	0.34 mm ²	전선 굵기, 최소	0.34 mm ²
표면 마감	골드	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)	기본 재질	구리 합금
시리즈	ModuPlug	생산 방법	회전됨
접점 재료	구리 합금		

일반 데이터

접점 표면	금도금	전송 속도	10 Gbps
정격 전류	0.5 A	플러그 주기	≥ 500
유형	암형(Female)		

분류



ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

도면

www.weidmueller.com



HDC MBUS8 F AWG22

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

액세서리

www.weidmueller.com

공구



소형

새로운 2폴 버스 모듈은 초소형이며 메가비트 및 기가비트 데이터 인서트 모듈을 수용할 수 있습니다. 이 모듈은 2개의 Gigabit Cat 6A 케이블(10 기가비트)을 하나의 모듈로 결선할 수 있도록 합니다.

일반 주문 데이터

유형	HDC MBUS CL X/D 0.6/1.0	버전	
주문 번호	2592680000	Locator for crimping tool	
GTIN (EAN)	4050118603781		
수량	1 ST		
유형	HDC MBUS CT X/D 0.6/1.0	버전	
주문 번호	2592650000	Crimping tool for contacts	
GTIN (EAN)	4050118603774		
수량	1 ST		